

Produktinformation

95 26 165

Kabelschere

Mit Öffnungsfeder

IEC 60900 DIN EN 60900

- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- Mit Klemmschutz
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



⚡ 1000 V 

Allgemein

Artikel-Nr.	95 26 165
EAN	4003773069980
Schere	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Gewicht	315 g
Abmessungen	165 x 65 x 26 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Form	2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000142
ETIM 6.0	EC000142
proficl@ss 6.0	EAD256c001
UNSPSC 13.1	23241616

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Kabelschnitt mit Kabelschneider: leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung des Kabels



95 26 165: Sperrklinke verriegelt Scheren mit innenliegender Öffnungsfeder



95 26 165: Sperrklinke verriegelt Scheren mit innenliegender Öffnungsfeder

