

Produktinformation

64 72 120

Elektronik-Vornschneider

DIN ISO 9654



MM  $\angle 35^\circ$

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC
- Vornschrägschneider, Minischneide mit kleiner Facette, Kopf mit Aussparung, $\alpha=35^\circ$
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	64 72 120
EAN	4003773017882
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	78 g
Abmessungen	120 x 61 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9654


Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Kopfbreite	11 mm
Backenlänge	20 mm
Backendicke (am Gelenk)	7 mm
Schneidenlänge	6 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002222
ETIM 6.0	EC002222
proficl@ss 6.0	AAA947c004
UNSPSC 13.1	27112117

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



64 72 120