

## Produktinformation

**97 52 13**

### Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung



- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

### Allgemein

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 52 13                              |
| EAN         | 4003773048084                         |
| Zange       | brüniert                              |
| Kopf        | brüniert                              |
| Griffe      | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen |
| Gewicht     | 610 g                                 |
| Abmessungen | 250 x 100 x 24 mm                     |

### Technische Attribute

|                             |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung                   | unisierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Anzahl der Nester           | 4                                                                                                                                                           |
| AWG                         | 20 — 7                                                                                                                                                      |

### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000168   |
| ETIM 6.0       | EC000168   |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27112147   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Dritter Schritt: Bei größerem Kraftbedarf z. B. bei isolierten Verbindern 6,00 mm<sup>2</sup> ist auf Grund der längeren Griffe eine Zweihandbedienung möglich



Zweiter Schritt: Jetzt die ganze Hand für den weiteren Crimpvorgang benutzen Erster Schritt: Heranholen des Schenkels mit zwei Fingern, bis beide Backen auf dem zu vercrimpenden Verbinder aufliegen



Erster Schritt: Heranholen des Schenkels mit zwei Fingern, bis beide Backen auf dem zu vercrimpenden Verbinder aufliegen