Produktinformation

29 11 160

- Greifflächen kreuzgezahnt
- Flache, breite Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Telefonzange

DIN ISO 5745

Allgemein	
Artikel-Nr.	29 11 160
EAN	4003773016175
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	103 g
Abmessungen	160 x 53 x 32 mm
Norm	DIN ISO 5745

Technische Attribute	
Form	1
Backendicke (am Gelenk)	8,0 mm
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzendicke	8,5 mm
Backenlänge	55,0 mm
Kopfbreite	14,0 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC010c041
UNSPSC 13.1	27112134

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten