

Produktinformation

44 13 J1

Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 C

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Gerade Spitzen
- DIN 5256 C; gerade Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	44 13 J1
EAN	4003773042938
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	88 g
Abmessungen	140 x 78 x 33 mm
Norm	DIN 5256 C

Technische Attribute

Form	1
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 12 – 25 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,3 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten