

Produktinformation

31 25 160

Greifzange (Nadelzange)

- Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
- Mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm
- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- 45° gewinkelte Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	31 25 160
EAN	4003773016489
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	123 g
Abmessungen	160 x 71 x 48 mm

Technische Attribute

Form	2
Backendicke (am Gelenk)	7,5 mm
Spitzenbreite	1,8 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Greifflächenlänge	27,0 mm
Backenlänge	55,0 mm
Kopfbreite	16,0 mm
Kopfwinkel	45

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112126

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten