Produktinformation

37 43 125

Greifzange

Für Feinmechanik

DIN ISO 9655

- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren
- Spitzen präzisionsgeschliffen
- Greifflächen glatt
- Kanten sorgfältig entgratet
- Eingelegtes Gelenk
- Runde, spitze Backen zum Anbiegen von Drahtösen
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	37 43 125
EAN	4003773043652
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	76 g
Abmessungen	125 x 50 x 12 mm
Norm	DIN ISO 9655

Technische Attribute	
Form	4
Backendicke (am Gelenk)	8,0 mm
Spitzenbreite	2,0 mm
Spitzendicke	1,0 mm
Backenlänge	27,0 mm
Kopfbreite	14,5 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten