Produktinformation

76 03 125

Seitenschneider

Für Elektromechaniker

DIN ISO 5749

- Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Eingelegtes Gelenk
- Mit Facette
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	76 03 125
EAN	4003773048923
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	90 g
Abmessungen	125 x 78 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5749

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,3 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,4 – 3 mm
Backenlänge	16 mm
Backendicke (am Gelenk)	9 mm
Kopfbreite	14,5 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten