




WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

MODUŁ PRZEJŚCIOWY ŚRUBOWY- D-SUB MĘSKI

Klasyczne moduły przejściowe pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki itp. Bez potrzeby lutowania i montażu specjalnych kabli.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V AC/DC
Napięcie maksymalne:	35V AC/DC
Obciążenie 1 biegunu:	1,5 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	0,25-2,5mm ² - [24-12AWG]
Długość odizolowania przewodów:	7mm
Gwint śruby gniazda D-SUB:	4-40 UNC



Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
9	IS2-DM-S-9	2 001 009	92,6	68,5	42
15	IS2-DM-S-15	2 001 015	92,6	68,5	52
25	IS2-DM-S-25	2 001 025	92,6	68,5	75
37	IS2-DM-S-37	2 001 037	92,6	68,5	105

