




WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

MODUŁ PRZEJŚCIOWY BEZŚRUBOWY- D-SUB HD MĘSKI

Klasyczne moduły przejściowe pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki itp. Bez potrzeby lutowania i montażu specjalnych kabli.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V AC/DC
Napięcie maksymalne:	35V AC/DC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	28-12AWG 0,14-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	5-6mm
Gwint śruby gniazda D-SUB:	4-40 UNC



Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
15	IS2-HM-W-15	2 008 115	82,6	83,3	43,5
26	IS2-HM-W-26	2 008 126	92,6	83,3	71,5
44	IS2-HM-W-44	2 008 144	92,6	83,3	98
50	IS2-HM-W-50	2 008 150	92,6	83,3	122
62	IS2-HM-W-62	2 008 162	92,6	83,3	134

