




WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

UNIWERSALNY MODUŁ PRZEJŚCIOWY Z SYGNALIZACJĄ STANU WYJŚĆ

Jest to następca klasycznych modułów przejściowych, który został wyposażony dodatkowo w sygnalizację optyczną stanu wyjść. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia przeprowadzenie błyskawicznej diagnostyki podłączonych urządzeń oraz lokalizowanie potencjalnych usterek w obwodach sterujących. Moduł znajduje zastosowanie w podłączeniu takich urządzeń jak: roboty, panele sterujące, urządzenia pomiarowe panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czujniki optyczne, czujniki itp. Bez potrzeby lutowania i montażu specjalnych kabli.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V DC
Napięcie maksymalne:	30 VDC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Temperatura pracy:	-20 do +60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	24-12AWG 0,25-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	7mm



Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
10	IS2-IDC-S-10-LED-U	2 036 010	92,6	70,6	45
14	IS2-IDC-S-14-LED-U	2 036 014	92,6	70,6	50
16	IS2-IDC-S-16-LED-U	2 036 016	92,6	70,6	52,5
20	IS2-IDC-S-20-LED-U	2 036 020	92,6	70,6	60
26	IS2-IDC-S-26-LED-U	2 036 026	92,6	70,6	75
30	IS2-IDC-S-30-LED-U	2 036 030	92,6	70,6	85
34	IS2-IDC-S-34-LED-U	2 036 034	92,6	70,6	95
40	IS2-IDC-S-40-LED-U	2 036 040	92,6	70,6	110

Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
50	IS2-IDC-S-50-LED-U	2 036 050	92,6	70,6	135

