




1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5


Аксессуары

6

Уплотнители

7

Пользовательские
варианты

**1. Замок RS – расс. между отверстиями 95/105/130 мм****Расстояние 95':**

RS400, RS400U 1B-5

RS500, RS500U 1B-5

RS520, RS520U, RS420, RS420U 1B-5

Расстояние 105':

RS100, RS100U, RS100T 1B-3

RS200, RS200U, RS200T 1B-3

RS110, RS210, RS800 1B-4

Расстояние 130':

RS130, RS140 1B-8

2. Замок RS510 - расстояние между отверстиями 95 мм 1B-7

3. Вставка 1C-1-3

4. Гайка M22x1,5 -

5. 1-пкт язык без ограничителя 1C-12-13

6. 2-пкт, 3-пкт язык без ограничителя 1C-15, 19

7. Тяга Ø6 1C-4


8. Металлическая направляющая Ø6 1C-6

9. Тяга Ø8 1C-4-5

10A. Направляющая Ø8 | 10B. Направляющая RW 1C-6-7


11. Дверь шкафа -

12. Рамт шкафа -



(*) При заказе замков RS100, RS110, RS200, RS210, RS130, RS140 к внутреннему замку, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW). При заказе замков RS100, RS110, RS200 RS210 к внутреннему замку „panik“, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP). Монтажная жёсть только под заказ..

1. Замок Rs100*, RS200*, RS130*, RS140*, Замок RS110*, RS210*	1B-3, 8 1B-4
2. Вставка	1C-1-3
3. Внутренний замок:	
ZWM8 или ZWM10	1B-1
Zw8 или Zw10	1B-1
4. Внутренний замок „panik“:	
ZWPM8 или ZWPM10	1B-1-2
ZWP8 или ZWP10	1B-1-2
5. Тяга Ø8	1C-4-5
6A. Направляющая Ø8 6B. Направляющая RW	1C-6
7. Гайка M22 x 1,5	-
8. Монтажная жёсть*	-
9. Дверь шкафа	-
10. Рант шкафа	-



1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм

-

расстояние 50x50x50

1B-9 до 1B-31

расстояние 50x55x50

RS300

1B-23

2. Вставка

1C-1-3

3. Зубчатый механизм

1C-30-31

4. Адаптер

1C-27

5. 1-пкт язык с ограничителем

1C-9-11

6. Плоская тяга с роликами

1C-34

7. Направляющая P314

1C-8

8. Накладка

1C-27

9. Втулка

1C-27

10. 1-пкт язык с ограничителем под накладку

1C-10-11

11. 3-пкт язык с ограничителем под накладку

1C-16-18

12. Тяга ф8, держатель тяги

1C-5

13. Направляющая ф8


1C-6-7

14. Дверь шкафа


-

15. Рант шкафа


-




1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм	-
расстояние 50x50x50	
1В-9 до 1В-31	
расстояние 50x55x50	
RS300	1В-23
2. Вставка	1С-3
3. Зубчатый механизм	1С-30-31
4. Адаптер	1С-27
5. 1-пкт язык с ограничителем	1С-9-11
6. Плоская тяга вер. "А", "В", "С"	1С-36
7. Направляющая Р314	1С-8
8. Кронштейн W314-90	1С-36
9. Плоская тяга вер. "В"	1С-37
10. Кронштейн W314-80	1С-38
11. Плоская тяга вер. "С"	1С-39
12. Кронштейн W314-70	1С-39
13. Дверь шкафа	-
14. Рант шкафа	-




1. Замок RW100N или RW100M	1B-37
2. Ключ KL-D5	2A-112-114
3. Замок RW200N или RW200M	1B-38
4. Замок RW500	1B-38
5. Замок с ручкой T	1B-40
6. Замок с ручкой L	1B-40
7. Зубчатый механизм	1C-28
8. Адаптер	1C-27
9. 1-пкт язык с ограничителем	1C-9-11
10. Накладка	1C-27
11. Втулка	1C-27
12. 1-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-10-11
13. 3-пкт язык с ограничителем под накладку	1C-17-18
14. Плоская тяга с роликами	1C-34
15. Направляющая P314	1C-8
16. Тяга ф8, держатель тяги	1C-5
17. Направляющая ф8	1C-6-7
18. Дверь шкафа	-
19. Рант шкафа	



1. Замок RW100N или RW100M	1B-37
2. Ключ KL-D5	2A-112-114
3. WЗамок R200N или RW200M	1B-38
4. Замок RW500	1B-38
5. Замок с ручкой T	1B-40
6. Замок с ручкой L	1B-40
7. Зубчатый механизм	1C-28
8. Адаптер	1C-27
9. 1-пкт язык с ограничителем	1C-9-11
10. Плоская тяга вер.. "А"	1C-36
11. Направляющая P314	1C-8
12. Кронштейн W314-90	1C-36
13. Плоская тяга вер. "В"	1C-37
14. Кронштейн W314-80	1C-38
15. Плоская тяга вер. "С"	1C-39
16. Кронштейн W314-70	1C-39
17. Дверь шкафа	-
18. Рант шкафа	-






1. Замок RS130, RS140	1B-8
2. Адаптер 1C.916.001	1C-43
3. Адаптер 1C.916.002	1C-43
4. Адаптер 1C.916.003	1C-43
5. Вставка	1C-1-3
6. Гайка M22x1,5	-
7. 1-пкт язык без ограничителя	1C-12-13
8. 2-пкт язык, 3-пкт язык без ограничителя	1C-15-19
9. Тяга 6	1C-4
10. Направляющая 6	1C-6
11. Тяга 1C-3,4	1C-5
12. Направляющая 8 / Направляющая RW	1C-6-7
13. Дверь шкафа	-

2_{PL}
ТЯЖ ЗАТВОРА
ЗАТВОР



$$L = 33 + L_1 + L_2$$

ОБОЗНАЧЕНИЕ В КАТ.	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1A.001.001	Тяж затвора	Сталь-оцинк
1A.001.001SN	Тяж затвора	Нерж. сталь
1A.002.001	Затвор	Сталь-оцинк
1A.002.001SN	Затвор	Нерж. сталь
1A.003.001	Держатель правый	Нерж. сталь
1A.003.002	Держатель левый	Нерж. сталь


СИСТЕМА УКРЕПЛЕНИЯ ЗАТВОРА

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ
ЗУБЧАТОГО МЕХАНИЗМА


Дистанция



ОБОЗНАЧЕНИЕ В КАТ.	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.911.001	Система укрепления затвора	Сталь-оцинк
1C.910.001	Дистанция для зубчатого механизма	ZAMAK
* система взаимодействует с зубчатый механизмом (стр. 1C-28, 1C-30, 1C-32, 1C-33)		



Поместите логотип



Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
RW 250	Вывеска	ABS	RAL 9005	RAL 7035
	Плоские тяги	Сталь	04	05

Sworznie


D3	D5	T9	KW 8	S

Как заказать :

Тип замка	RW 250	D5	2000	C
Код ключа				
Высота шкафа				
Покрытие				

ВНИМАНИЕ:

1. Замок RW 250 приспособлен для использования вне сферы уплотнения
2. Система запирания к двери толщиной макс. 2мм
3. Система запирания выступают в версии правой и левой.
4. Элементы системы продаются вместе или отдельно



ЗАПИРАЮЩИЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ
(W320)

ПЛОСКАЯ ТЯГА
КРАЙНЯЯ
(5.R00.093.004)

ПЛОЩАДЬ
(1C.906.015 lub 1C.906.019)

ДВЕРИ

ЗАМОК
RW250



ВИНТ
(DIN 933) M5x8

ПЛОСКАЯ
НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
(5.R00.093.003)

КАРТРИДЖНАЯ
РАМКА


ГАЙКА M5

ВЫСОТА ШКАФЫ [L]	L1	A	B
1800	1729	520	520
2000	1929	586	586





ЗАМОК АНТИ-ПАНИК		
1.	1B.ZA.001	1A-13
2.	1B.ZA.002	1A-14
3.	1B.ZA.003	1A-15
4.	1B.ZA.004	1A-16
5.	1B.ZA.005	1A-17
6.	1B.ZA.006	1A-18
7.	1B.ZA.007	1A-19
СОВМЕСТИМЫЕ РУЧКИ		
8.	1B.ZA.201	1A-21
СОВМЕСТИМЫЕ ОТКИДНЫЕ РУЧКИ		
9.	RS130 ZA	1A-22
	RS130/U ZA	1A-22
	RS200 ZA	1A-22
	RS200/U ZA	1A-22

НОВИНКА



Замок анти-паник ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОДНОПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА



Составка содержит::

- горизонтальный язык,
- внешние держатели,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L)
- зацеп языка с набором дистанционных шайб.

Дополнительные элементы заказывается отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100,

Корпуса языка и внешнего держателя, язык и держатели горизонтальной балки сделаны с материала ZAMAK; механизм внутренний засова - оцинкованная сталь, балка горизонтальная, зацеп - сталь с порошковым

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.001	горизонтальный язык	04	05	-
	внешние держатели			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать :

Номер в каталоге


Отделка засова горизонтального, держателя внешнего и зацепа засова

Ширина замка

Отделка балки горизонтальной

1B.ZA.001 — C — L. C

Замок анти-паник ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (верх/низ)



Составка содержит:

- центральный держатель,
- засов вертикальный верхний,
- засов вертикальный нижний,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L) ,
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп засова верхнего с набором дистанционных шайб,
- зацеп засова нижнего ,


Дополнительные элементы заказывается отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100,


Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK; механизм внутренний засова, тяжи - оцинкованная сталь; балка горизонтальная, зацепы, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.002	центрального держателя	04	05	-
	засов вертикальный			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12




Как заказывать :



НОВИНКА



Замок анти-паник ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/бок)



Составка содержит:

- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x2),
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x2),

Дополнительные элементы заказываются отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100





Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренний засова - оцинкованная сталь;
балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.003	центрального держателя	04	05	-
	засов вертикальный			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать :

	1B.ZA.003	—	C	—	L. C	—	H	—	H1
Номер в каталоге									
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов									
Ширина замка									
Отделка балки горизонтальной									
Высота замка									
Высота от оси замка к нижнего засова									

Замок анти-паник ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (верх/низ)



Составка содержит:

- центральный держатель,
- засов вертикальный
- горизонтальный язычок,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяга (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x2),

Дополнительные элементы заказываются отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100


Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK; механизм внутренний засова - оцинкованная сталь;

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.004	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12


Как заказывать :

Номер в каталоге	1B.ZA.004	—	C	—	L. C	—	H	—	H1
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов									
Ширина замка									
Отделка балки горизонтальной									
Высота замка									
Высота от оси замка к нижнего засова									

НОВИНКА



Замок анти-паник ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/верх/низ)



Составка содержит:

- центральный держатель,
- засов вертикальный (x2)
- горизонтальный язык,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),


Дополнительные элементы заказывается отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100


Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренний засова - оцинкованная сталь;

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.005	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать :



Замок анти-паник ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок / бок / бок)



НОВИНКА



Составка содержит:

- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x3),
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),


Дополнительные элементы заказывается отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100


Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK; механизм внутреннего засова - оцинкованная сталь; балка горизонтальная, зацеп, корпуса тяжей - сталь с порошковым покрытием

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.006	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12


Как заказывать :



НОВИНКА



Замок анти-паник ТРЕХПУНКТОВАЯ БЛОКИРОВКА (бок/верх/низ)



Составка содержит:

- центральный держатель,
- горизонтальный язык (x2),
- засов вертикальный,
- балка горизонтальная (при заказе надо определить размер L),
- верхняя и нижняя тяж (при заказе надо определить размер H и H1),
- зацеп языка с набором дистанционных шайб (x3),

Дополнительные элементы заказывается отдельно:

- внешняя ручка 1B.ZA.100

Корпуса засовов и держателей, засовы и держатели вертикальной балки сделаны с материала ZAMAK;
механизм внутренний засова - оцинкованная сталь;

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		
		RAL 9005	RAL 7035	RAL 3020
1B.ZA.007	центрального держателя	04	05	-
	засов			
	зацеп языка			
	балка горизонтальная	04	05	12

Как заказывать :

	1B.ZA.007	—	C	—	L. C	—	H	—	H1
Номер в каталоге									
Отделка центрального держателя, засовов и зацепов									
Ширина замка									
Отделка балки горизонтальной									
Высота замка									
Высота от оси замка к нижнего засова									

| Система запирания

www.roztocze.eu



		1B.ZW.101	1B.ZW.102	1B.ZW.103	1B.ZW.104
1B.ZA.001 str. 1A-13		A1			
1B.ZA.002 str. 1A-14		A2	A1 A2	A1	A1
1B.ZA.003 str. 1A-15				A2	
1B.ZA.006 str. 1A-18					A2

Как заказывать:


№ в каталоге замка анти-паник для двойной двери

№ в каталоге замка анти-паник для первого крыла



№ в каталоге замка анти-паник для второго крыла

где:

A1, A2 содержит полный номер из каталога для выбранного замка: 1B.ZA.00X - C - L.C - H - H1
(для замка 1B.ZA.001 без размеров H и H1)



НОВИНКА



Внешний наконечник ручки для замков анти-паник. Поставляется с вставкой типа Европрофиль.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ[C]
			RAL 9005
1B.ZA.201	Ручка	ЗАМАК	04
	Корпус		


Как заказывать :

Номер в каталоге

Покрытие

1B.ZA.201

— C




Монтажные отверстия замков с откидной ручкой по страницам каталога замков RS200 - стр. 1B-3, RS130 - стр. 1B-8. Обозначение ZA в номере из каталога откдных замков обозначает что замок может работать с замком-антипаник. RS130/U ZA і RS200/U ZA - откдные замки имеют ухо с защитой для навесного замка..

ОТКИДНЫЙ РУЧКИ РАБОТАЮТ С ЗАМКОМ АНТИ-ПАНИК				
ТИП ЗАМКА	МАТЕРИАЛ РУЧКИ И ОТДЕЛКА ЗАМКА [C]			
	Замак		Полиамид	
	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
RS130ZA RS130/UZA	04	-	07	-
RS200ZA RS200/UZA	04	05	07	08


Как заказывать:

Номер в каталоге

Материал ручки и отделка замка





Блокировка 2, 3 - Сеялка




Каждый с языков можно установить при помощи 4 отверстий $\varnothing 4,5$ или 2 отверстий $6,3 \times 5,2$







ZWM8 (вер. с резьбой M8) **ZWM10** (вер. с резьбой M10)

**ЗАМЕЧАНИЯ:**


1. При заказе замков RS100, RS130, RS140, RS110, RS210, RS200 к замку внутреннему следует добавить окончание ZW.
2. При заказе замков RS100, RS200, RS130, RS140, RS110, RS210 к замку внутреннему „panik”, следует добавить окончание ZWP.
3. Монтажная жёсть только под заказ.
4. Версия левая или правая касается только замка внутреннего „panik”.

ZWM8 (вер. с отверстием Ø8) **ZWM10** (вер. с отверстием Ø10)





МОНТАЖНАЯ ЖЕСТЬ


ZWPM8 (вер. с резьбой M8) **ZWPM10** (вер. с резьбой M10)



ZWP8 (вер. с отверстием Ø8) **ZWP10** (вер. с отверстием Ø10)

**ЗАМЕЧАНИЯ:**

1. При заказе замка ZWP кроме высоты H следует указать также версию замка „Panik”, т.е. левую или правую.




НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний ZWM8	Стал оцинк	Замок внутренний panik ZWPM8	Стал оцинк
Замок внутренний ZWM10		Замок внутренний ZWPM10	
Замок внутренний ZW8		Замок внутренний. ZWP8	
Замок внутренний ZW10		Замок внутренний ZWP10	

• при заказе следует абсолютно указать размер H


ZWPM8.002 ZWPM10.002

(вер. с резьбой M8) (вер. с резьбой M10)








ZWP8.002

(вер. с отверстием Ø8)




ZWP10.002

(вер. с отверстием Ø10)



Вид внутри двери




Вид внутри двери

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. При заказе замка ZWP кроме высоты H следует указать также версию замка „Panik“, т.е. левую или правую.

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Замок внутренний panik ZWPM8.002	Стал оцинк
Замок внутренний panik ZWPM10.002	
Замок внутренний panik ZWP8.002	
Замок внутренний panik ZWP10.002	
*при заказе следвет абсолютно указать размер H	



ЗАМЕЧАНИЯ:

- При заказе замков RS100, RS200 к замку внутреннему, следует добавить окончание ZW (т.е. RS100ZW, RS200ZW)
- При заказе замков RS100, RS200 к замку внутреннему „panik“, следует добавить окончание ZWP (т.е. RS100ZWP, RS200ZWP)

(*) -уху к замку RS доступное также в версии Ø12



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
RS100	Корпус		Полиамид PA6
RS200			
RS100/U	Корпус Ухо навесного замка		Полиамид PA6
RS200/U			ZAMAK5
Материал ручки и покрытие [C]			
ZAMAK5		Полиамид PA6	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08

Как заказывать :


RS100/U

— [C]


Тип замка

Материал ручки, покрытие

- Дополнительно можно разместить логотип фирмы на ручке замка




Форма и размер отверстий
для установки замка




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS100/T	Корпус, Ручка	Полиамид PA6	07	08
RS200/T				

- Откидная ручка RS100/T, RS200/T позволяют применить вставок фирмы Abloy, Fab, Euro-locks



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS110 RS210	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS800 RS800W	Корпус, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08

ЗАМЕЧАНИЯ:

Замок выступает в версии с укреплением и без укрепления
RS800W - имеет ручку со стальным укреплением.

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

RS 800


— C

Откидная ручка


RS400, RS400W, RS400/U, RS400W/U, RS420, RS420/U,
RS500, RS500W, RS500/U, RS500W/U, RS 520, RS520/U




ROZTOCZE



RS400W, RS500W, RS400W/U, RS500W/U - имеют ручку со стальным укреплением



Форма и размер отверстий
для установки замка



(*) - ухо к замку RS доступное
также в версии Ø12

НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
RS400	RS500			RAL 9005	RAL 7035
RS400W	RS500W	Вывеска, ручка	Полиамид Ра6	07	08
RS400/U	RS500/U				
RS400W/U	RS500W/U				
RS420	RS520				
RS420/U	RS520/U				

• дополнительно можно заместить логотип фирмы на ручке замка

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

RS420/U

— C

| Откидные ручки


www.roztocze.eu

Откидная ручка RS430, RS430/U, RS530, RS530/U



ROZTOCZE

1B



Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА		КОМПОНЕНТЫ		МАТЕРИАЛ				
RS 430, RS 430/U RS 530, RS 530/U		Вывеска, ручка		Полиамид				
		Ручка		ZAMAK				
Болты						ПОКРЫТИЕ [C]		
							RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	07	08

Как заказать :

Тип замка _____
 Тип болта _____
 Покрытие _____

RS430/U — T9 — C

ТИП ЗАМКА		КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	
RS 430, RS 430/U RS 530, RS 530/U		Вывеска, ручка	Полиамид	
		Ручка	ЗАМАК	
Код ключа			ПОКРЫТИЕ [С]	
1333	455E	2342E	RAL 9005	RAL 7035
405E	1242E	Разное код	07	08

Как заказать :

Тип замка _____
 Код ключа _____
 Покрытие _____

RS430/U 1333 C




Замок RS 430, RS 430/U, RS 530, RS 530/U совместим с языками из группы: 15, 16, 19, 21, 35, 36, JK-10018, JK1-10018, JK2-10018, J-6000

Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-10 - 1C-17








Форма и размер отверстий
для установки замка



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS510	Вывеска, ручка	Полиамид - раб	07	08

• дополнительно можно замесить логотип фирмы на ручке замка



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RS900	Вывеска, ручка	Полиамид - раб	07	08

Как заказать :

Тип замка
Покрытие

RS900


C

Откидная ручка RS130, RS135, RS140, RS145




ROZTOCZE

1B



ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS130, RS130/U	Вывеска, ручка	Полиамид - PA6 GF30
RS135, RS135/U		
Материал ручки и покрытие [C]		
ZAMAK	Полиамид PA6 GF30	
RAL9005	RAL9005	
04	07	

Как заказывать : **RS130** — **C**
 Тип замка
 Материал ручки, цвет



ТИП ЗАМКА	КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
RS140, RS140/U	Вывеска	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005
RS145, RS145/U	Ручка	ZAMAK5	04



**Имеет две точки открытия:**

- Механическую - цилиндрическая вставка с ключом, которая позволяет открыть аварийно в случае когда нет питания.
- Электронную - встроенный микро сервопривод


Техническая характеристика:

- Технология RFID
- 4-значный код PIN
- Совместимый с системой контроля доступа EMI-One
- Встроенный датчик положения ручки в замке служит для предупреждения пользователя о том, что замок остался открытым после закрытия двери шкафа.
- Питание замка 12V DC
- Встроенный зуммер для для сигнализации действий замка
- Светодиодный диод, сигнализирующий о положении замка
- Хранение информации для входа в систему не менее 10 лет
- Замок RS-E.001.M работает с зубчатым механизмом MZ2 (стр. 1C-30, 1C-31)
- Замок RS-E.001.N работает с накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-27) и языками 1-пунктовыми с группы 11, 13





Монтажное отверстие



Электропитание: 12V DC.

Замок RS-E.001MZ сотрудничает с зубчатым механизмом MZ2 (с. 1C-30 к 1C-31) надо заказать отдельно.

Замок RS-E.001N сотрудничает с накладкой 1C.902.001 (с. 1C-27) и языками 1-пкт с групп 11, 13 (с. 1C-10, 1C-11) надо заказать отдельно.

* Устройство системы контроля доступа EMI заказывается отдельно


НОМЕР ИЗ КАТАЛОГА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS-E.001.N RS-E.001.M	ручка, вывеска	PA6 GF30	07
ВОЗМОЖНОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ ДОСТУПА			
ОПИСАНИЕ			КОНФИГУРАЦИЯ
ключ	Стандартный механический замок		001
ключ + карта RFID	Отдельный электронный замок с внутренней памятью карт RFID		002
ключ + клавиатура	Отдельный электронный замок с дополнительной внешней клавиатурой (доступ кодом PIN)		003
ключ + EMI	Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI*		004
ключ + карта RFID + EMI	Электронный замок адаптирован для управления системой контроля доступа EMI*		005

Как заказывать : RS-E.001.N — 002 — [C]


Тип замка

Конфигурация доступа


Покрытие



Тип замка A



Тип замка B



монтажное отверстие

версия с
Курсора

С уxo



Стандартное версия

Тип замка A	Стандарт	Стержень формы	—	RS650.001
		Цилиндр	—	RS650.002
		Вставить цилиндр	—	RS650.003
	Ухо	Стержень формы	—	RS650.004
		Цилиндр	—	RS650.005
		Вставить цилиндр	—	RS650.006
	Курсора	Стержень формы	—	RS650.007
		Цилиндр	—	RS650.008
		Вставить цилиндр	—	RS650.009
Тип замка B	Стандарт	Стержень формы	—	RS650.101
		Цилиндр	—	RS650.102
		Вставить цилиндр	—	RS650.103
	Ухо	Стержень формы	—	RS650.104
		Цилиндр	—	RS650.105
		Вставить цилиндр	—	RS650.106
	Курсора	Стержень формы	—	RS650.107
		Цилиндр	—	RS650.108
		Вставить цилиндр	—	RS650.109

ТИП ЗАМКА						СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ							
RS 650						Наружная часть, Ручка		Полиамид PA6 GF30							
КЛЮЧЕВОЙ КОД						ПОКРЫТИЕ [C]		СТЕРЖЕНЬ							
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	RAL 9005	RAL 7035								
						07	08	D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	

Как заказывать :

Numer katalogowy

Тип замка


Покрытие [C]

RS650.101

— 1333


— [C]

RS600



Форма и размер отверстий
для установки замка

RS610.M
RS610.N






* Возможность исполнения логотипа методом тампонной печати

			ПОКРЫТИЕ [C]
ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	RAL 9005
RS600	Наружная часть, Ручка	Полиамид PA6 GF30	07
RS610			

Как заказывать : RS610 — [C]
Тип замка
Покрытие

stainless
steel

IP65



Монтажное отверстие



Остальные элементы под зубчатый механизм MZ
и под накладку N
надо заказать отдельно из страницы 1A-3, 1A-4

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS173.002	Наружная часть, Ручка	Нерж. сталь

Как заказывать :

RS173.002 — SN

Тип замка
Покрывание



Версия под зубчатый механизм



Монтажное отверстие



Материал ручки и цвет по [C]			
ЗАМАК5		ПОЛИАМИД	
RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
04	05	07	08
ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
RS700.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска	Полиамид
RS710.N			
RS700B.N			
RS710B.N			
RS700.M	Под зубчатый механизм MZ		
RS710.M			
RS700B.M			
RS710B.M			

Как заказывать: **RS700B.M** — **[C]**

Тип замка


Материал ручки, отделка

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-30 - 1C-33)

или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-27), которую надо заказать отдельно.

Замок RS700-U, RS710-U - замки в версии с болтом для навесного замка.



ТИП ЗАМКА		ВЕРСИЯ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
RS715.N		Накладка 1C.902.001			Наружная часть Ручка		Полиамид
RS715.M		Механизм зубчатый MZ					Полиамид
СТЕРЖЕНЬ						ПОКРЫТИЕ [C]	
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08


Как заказывать :

RS715.M — 1333 — [C]

Тип замка

Стержень

Покрытие



ТИП ЗАМКА		ВЕРСИЯ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
RS716.N		Накладка 1C.902.001		Наружная часть Ручка		Полиамид	
RS716.M		Механизм зубчатый MZ				Полиамид	
СТЕРЖЕНЬ						ПОКРЫТИЕ [C]	
							
D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	
						RAL 9005	RAL 7035
						07	08

Как заказывать :



RS716.N — T9 — [C]

Тип замка



Тип стержень

Покрытие





RS730-45



Вид и размер монтажных отверстий



RS730-47



ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS730-45.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска, Ручка	Полиамид PA GF30	07	08
RS730-47.N					
RS730-45.M	Под зубчатый механизм MZ				
RS730-47.M					

Как заказывать :

RS730-45.N — [C]



Тип замка

Покрытие

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-30 - 1C-33)

или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-27), которую надо заказать отдельно.



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
RS717.N	Под накладку 1C.902.001	Вывеска	PA6 GF30	04	05
RS717.M	Под зубчатый механизм MZ	Ручка, Засов	ZAMAK		

Как заказывать: **RS717.M** — **[C]**

Тип замка _____

Покрытие _____

Замок работает со вставкой, которую надо заказать отдельно (стр. 1C-1, 1C-2)

Замок работает с зубчатым механизмом (стр. 1C-30 до 1C-33) или накладкой 1C.902.001 (стр. 1C-27), которую надо заказать отдельно.


Замок имеет возможность защиты при помощи пломбы.

Откидная ручка RS720, RW400/N, RW410/N, RW400/M, RW410/M




ROZTOCZE

1B



Форма и размер отверстий
для установки замка




ЗАМЕЧАНИЯ:



защиту краев можно установить слева или справа

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS720.001	Наружная часть, Ручка, Защита краев	Полиамид	07
RS720.002	Наружная часть, Защита краев	Полиамид	07
	Ручка	ZAMAK	04

RW400.N RW410.N




RW400.M
RW410.M



Форма и размер отверстий
для установки замка

1C.912.001



Защита транспорта совместима с замками: RW100, RW110, RW400


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW400.N, RW410.N RW400.M, RW410.M	Наружная часть	Полиамид	07
1C.912.001	Защита транспорта	Полиамид	07

Как заказывать:

RW400.N — [C]

Тип замка

Покрытие

**ТИП ЗАМКА RS761****RS761.N**

Версия под накладку

RS761.M

Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**МАТЕРИАЛ****ПОКРЫТИЕ [C]**

RAL9005

RAL7035

Наружная часть

Ручка,

Засов

Полиамид
PA6 GF30

07


08

Как заказывать:**RS761.N — [C]**

Тип замка

Покрытие

Элементы заказываются отдельно для версии под накладку и под зубчатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-21
Вставка патентная заказывается отдельно, смотри с. от 1C-1 до 1C-2



ТИП ЗАМКА RS762	RS762.N	Версия под накладку
	RS762.M	Версия под зубчатый механизм


СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		Вставка с цилиндром					
		RAL9005	RAL7035	Код ключа					
Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07	08	1333	405E	455E	1242E	2342E	другой код RK
Ручка									
Засов									

Как заказывать: **RS762.N** — **1333** — **[C]**

Тип замка _____
 Код ключа _____
 Покрытие _____

Элементы заказываются отдельно для версии под накладку и под зубчатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-21


Версия замка под накладку



Аксессуары заказываются отдельно

ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
RS761.N RS762.N RS763.N	Накладка 1C.902.001 / 1C.902.003	1C-27
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11
	Язык 2-пкт, группа: 21	1C-15
	Язык 3-пкт, группы: 31, 33	1C-17, 1C-18
	Тяги	1C-4, 1C-5
	Направляющая тяги	1C-6
	Уплотнитель IP65 5.R00.219.001.06	-

Версия замка под зубчатый механизм




Аксессуары заказываются отдельно

ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
RS761.M RS762.M RS763.M	Зубчатый механизм MZ2 / MZ3	1C-30 - 1C-32
	Язык 1-пкт, группы: 11, 13	1C-10, 1C-11
	Втулка 1C.901.005	1C-27
	Плоские тяги	1C-34 - 1C-40
	Направляющие и кронштейны плоской тяги	1C-6, 8, 1C-35 - 1C-40
	Уплотнитель IP65 5.R00.219.001.06	-

В стандарте замок имеет степень защиты IP54.

В случае применения дополнительного уплотнителя с номером 5.R00.219.001.06 заказываемого отдельно, замок имеет степень защиты IP65.



ТИП ЗАМКА RS763	RS763.N	Версия под накладку
	RS763.M	Версия под зубчатый механизм

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		Вставка со стержнем						
		RAL9005	RAL7035	Стержни						
Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07	08	D3	D5	T8	T9	KW8	S	N
Ручка,										
Засов										



Как заказывать: **RS763.M** — **D5** — **[C]**

Тип замка _____
 Стержни _____
 Покрытие _____

Элементы заказываются отдельно для версии под накладку и под зубчатый механизм указаны в таблице, смотри с. 1B-21





Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS300.N RS300.M	Наружная часть, Ручка,	Полиамид PA6 GF30	07	08



Монтажное отверстие



Зубчатый механизм стр. 1C-30-33



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
RS750.N RS750.M	Наружная часть, Ручка	Полиамид PA6 GF30	07	08

Как заказывать:

Тип замка

Покрытие

RS750.M — [C]



Откидная ручка для скандинавского цилиндра
Цилиндр надо заказывать отдельно

Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				RAL 9005
RS790.N	Под накладку	Корпус, Ручка	Полиамид	07
RS790.M	Под зубчатый механизм MZ	Корпус, Ручка	Полиамид	07

Как заказывать: RS790.M — [С]




Тип замка

Покрытие


Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1C-30 - 1C-32

RS154.N

RS154.M



Вид и размер монтажных отверстий



Тип замка

Накладка
Зубчатый механизм

- Вставка с цилиндром RS154.N.001
- Вставка со стержнем RS154.N.002
- Вставка с цилиндром RS154.M.101
- Вставка со стержнем RS154.M.102

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	07	08	Разный код RK	1333	T9	KW8
Ручка		07	08				
Накладка		07	-				
Адаптер языка	ZAMAK	-	-				
Зубчатый механизм	PA6 GF30	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь*	Оцинкованная сталь					

Как заказывать:

RS154.M.101 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка

Тип стержня / Тип вставки

Отделка вывески

Отделка ручки

Замок поставляем в комплекте в версии под зубчатый механизм или под накладку В комплекте находятся все элементы для установки замка.


Добавочные элементы заказываются отдельно, смотри сторона:

- Язык 1-пкт (группы: 11, 13)..... стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер.3 (группа: 21) стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38) стр.: 1C-22
- Тяги..... стр.: 1C-4, 1C-5-7
- Плоские тяги..... стр.: 1C-34 до 1C-40

Внимание:

Ts - толщина монтажной жести

*Возможность сделания плоских тяг зубчатого механизма из нержавеющей стали.



СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		CHROM	RAL 9005	RAL 7035	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	Разные коды RK	1333	T9	KW8
Ручка	ZAMAK	01	04	05				
Накладка	PA6 GF30	-	07	-				
Адаптер языка	ZAMAK	-	-	-				
Зубчатый механизм	PA6 GF30	-	07	-				
Плоские тяги MZ	Сталь	Оцинкованная сталь						

Как заказывать:

RS150.M.101 — **1333** — **[C]** — **[C]**
 Тип замка _____
 Тип стержня / Тип вставки _____
 Отделка ручки _____
 Отделка вывески _____

Замок продается в комплекте зубчатый механизм или накладкой..

В комплекте находятся все элементы для установки замка.

Добавочные элементы заказываются отдельно, смотри страница:


- Язык 1-пкт (группа: 11, 13).....	стр.: 1C-10, 1C-11
- Язык 2-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами JA-20018 вер. 3 (группа: 21).....	стр.: 1C-15
- Язык 3-пкт с стопорными шайбами и с высокими столбами (группа: 38)	стр.: 1C-22
- Тяги.....	стр.: 1C-4, 1C-5-7
- Плоские тяги.....	стр.: 1C-34 до 1C-40

НОВИНКА



RS980



RS980



RS980/U



RS980/U



Ручка согласна норме RC2 DIN V ENV 1630


Замок имеет **ступен защиты IK 10** согласно DIN EN 50102

Ручка и корпус **отказоустойчивые**

Замок имеет ступен защиты IP 65

Замок сделан из материала ZAMAK 5

Вставка надо заказать отдельно, смотри с. 1C-1, 1C-2



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
RS980.N	Под накладку	Корпус, Ручка	ZAMAK	04
RS980/U.N		Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка		
RS980.M	Под зубчатый механизм MZ	Корпус, Ручка	ZAMAK	04
RS980/U.M		Корпус, Ручка, Ухо для навесного замка		

Как заказывать :

RS980.M — [C]

Тип замка



Покрытие

Элементы, которые надо заказывать отдельно для версии под накладку и зубчатый механизм, можно найти на страницах 1C-30 - 1C-32

Версия N




Версия M



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005 04
RS950	Наружная часть, Ручка	ZAMAK5	

Как заказывать: RS950.N — [C]
Тип замка
Покрытие



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
			Хром	RAL 9005
RS160.N RS160.M	Наружная часть	Полиамид	-	07
	Ручка	ZAMAK5	01	04

Как заказывать:

Тип замка


Отделка вывески

Отделка ручки

RS160.N — [C] — [C]

RS161.N
RS161.M

Вид и размер
монтажных отверстий



Версия
стандартная



Версия
с ухом

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
		ХРОМ	RAL 9005	ХРОМ САТИН	КОД КЛЮЧА	
Вывеска	ZAMAK5	01	04	09	Разный код RK	1333
Ручка		01	04	09		
Прижим*	Сталь	Оцинкованная сталь				

Как заказывать:

	RS161.M.101	—	RK	—	[C]	—	[C]
Тип замка							
Тип вставки							
Отделка вывески							
Отделка ручки							

Добоваочные элементы заказываются отдельно, смотри сторона:

- Накладка 1C.902.001..... стр. 1C-27,
- Зубчатый механизм MZ2, MZ3.....стр. 1C-30 до 1C-33,
- Адаптер языка 1C.903.001.....стр. 1C-27,
- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр. 1C-10, 1C-11,
- Тяги.....стр. 1C-4, 1C-5, 1C-7
- Плоские тяги.....стр. 1C-34 до 1C-40

Внимание:




Замок RS161MZ работает с зубчатыми механизмами MZ2 и MZ3..

Чтобы применить язык 1-пкт с зубчатым механизмом конечно надо заказать адаптер языка (1C.903.001) (стр. 1C-27) и винт M6x23.




* Возможность исполнения из нержавеющей стали.






RS174.001



RS174.002



RS175.001




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RS174.001 RS174.002 RS175.001	Вывеска, Ручка	ZAMAK	04

Как заказывать:



RS174.002 — [C]

Тип замка


Покрытие





RS168
(без болта)




Монтажное отверстие



RS168/B
(с болтом)




Версия В




Версия А



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	
RS168 RS168B	Наружная часть, Ручка	ZAMAK	A B	04	





ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ВЕРСИЯ	ПОКРЫТИЕ [C]
				RAL 9005
RS169B RS170	Наружная часть, Ручка	ZAMAK	A B	04

Как заказывать:

Тип замка

Версия





Покрытие

RS169/B — A — [C]

RS151.N

RS152.N

Вид и размер
монтажных отверстий



Тип замка

RS151N

RS151N.001

RS151N.002

RS152N

RS152N.001

RS152N.002



RS151N.001



RS151N.002



RS152N.001



RS152N.002

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	СВСТАВКА О СТЕРЖНЕМ
		ХРОМ	RAL 9005	RAL 7035		
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	КОД КЛЮЧА	СТЕРЖЕНЬ
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08	Разный код RK	1333
Ручка RS152	ZAMAK	01	04	05		
Адаптер языка 1C.903.003	ZAMAK	-	-	-		
Накладка 1C.902.005	PA6 GF30	-	07	-		
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь					

Как заказывать:

RS152.N.001 — 1333 — [C] — [C]

Тип замка

Тип стержня / Тип вставки

Отделка вывески


Отделка ручки

В комплекте находятся все элементы для установки замка.


К замкам RS151N и RS152N надо отдельно заказать язык:


- Язык 1-пкт (группы: 11, 13).....стр.1C-10, 1C-11

Способ монтажа .001



Способ монтажа .002





СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]			ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ		ВСТАВКА СО СТЕРЖНЕМ	
		ХРОМ	RAL 9005	RAL 7035				
Вывеска	PA6 GF30	-	07	08	КОД КЛЮЧА		СТЕРЖЕНЬ	
Ручка RS151	PA6 GF30	-	07	08	Разные коды RK	1333	T9	KW8
Ручка RS152	ZAMAK	01	04	05				
Корпус MZ	PA6 GF30	-	07	-				
Плоские тяги MZ	Оцинкованная сталь							
Крепежные элементы	Оцинкованная сталь							

Как заказывать:

	RS152.M	—	1333	—	[C]	—	[C]
Тип замка							
Тип стержня / код ключа							
Отделка вывески							
Отделка ручки							

В комплекте находятся все элементы для установки замка.






Добавочные элементы заказываются отдельно, смотри страница:

- Тяги.....стр. 1C-4, 1C-5, 1C-7





- Плоские тяги.....стр. 1C-34 до 1C-40.

* Покрытие хром возможно только для замка RS152.N (ручка металлическая - ZAMAK5).


RW100.N

RW100.N
(замок под накладку)RW100.M
(замок под зубчатый механизм)

Наружная часть

Форма и размер отверстий
для установки замкаRW110.N ...
(замок под накладку)RW110.M ...
(замок под зубчатый механизм)

1C.912.001



Защита транспорта совместима с замками: RW100, RW110, RW400

ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительный составные
элементы замков
RW100.N, RW100.M,
RW110.N, RW110.M,
на стр. 1A-5, 1A-6.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
RW100.N, RW100.M RW110.N, RW110.M	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
1C.912.001	Защита транспорта	Полиамид	07

Как заказывать:


RW110.N — [C]

Тип замка

Покрытие


| Откидные ручки

www.roztocze.eu



RW200.N ...
(замок под накладку)

RW200.M ...
(замок под зубчатый механизм)



ЗАМЕЧАНИЯ:
Дополнительные составные
элементы замков
RW200.N, RW200.M,
на стр. 1A-5, 1A-6.


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
RW200.N RW200.M	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	RAL 9005
			07

Как заказывать:

Тип замка
Покрытие



RW110.N — [C]

Замок с ручкой-бабочкой RW500



ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW500.001	1B.RW500.002	1B.RW500.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка	ZAMAK	04

MZ1-DB.002, MZ1K-DB.002, MZ1P-DB.002




Плоская тяга прижимающая стр. 1C-34 - 1C-40

Направляющая P314 стр. 1C-8

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
MZ1-DB.002	С защитой стопорными шайбами	Корпус механизма Тяжи Внутренняя ручка	Замак Сталь оцинк Полиамид
MZ1K-DB.002	С квадратной защитой		
MZ1P-DB.002	С образной защитой		

Замок с ручкой Т RW510




ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW510.001	1B.RW510.002	1B.RW510.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка Т	ZAMAK	04

Как заказывать: **1B.RW510.001** — **[C]**


Тип замка _____

Покрытие _____

Замок с ручкой L RW520




ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
Вставка код 1333	разный код	Без вставки			RAL 9005
1B.RW520.001	1B.RW520.002	1B.RW520.003	Наружная часть	Полиамид PA6 GF30	07
			Ручка L	ZAMAK	04



Внимание: возможность заказа замка с закрывающими тягами.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1B.530.001 - Правый	Замок внутренний ZWDB	Сталь - цинк
1B.530.002 - Левый		


Замок ZWA1 двигается при помощи откидной ручки



Замок ZWA1 взаимодействует с замком RS130 стр. 1B-8 и с замком RS200 стр. 1B-3
Заказывая замок RS который должен сотрудничать с замком ZWA1 надо добавить к номеру из каталога замка RS окончание ZWA1

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ	МАТЕРИАЛ
1B.ZWA1.8.101	Правая	Отверстие Ø8	Сталь - цинк
1B.ZWA1.M8.101		Отв. С резьбой m8	
1B.ZWA1.8.102	Левая	Отверстие Ø8	
1B.ZWA1.M8.102		Отв. С резьбой m8	



Замок ZWA2 движется при помощи четверть оборотового замка




Замок ZWA2 сотрудничает с четверть оборотовыми замками M22-2, M22-30, M22-40, M22-60, 2.L, 2.T, 2.PM
 Высота Н равна высоте GH используемого замка.
 Заказывая четверть оборотовый замок который должен сотрудничать с замком ZWA2 надо добавить к номеру из каталога замка окончание ZWA2

ЗАМОК НАГОНЯЮЩИЙСЯ	ВЫСОТА Н [мм]
M22-3, 2.L18, 2.T18, 2.PM18	18
M22-30, 2.L30, 2.T30 2.PM30	30
M22-40, 2.L40, 2.T40, 2.PM40	40
M22-60, 2.L60, 2.T60, 2.PM60	60


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ВЕРСИЯ	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ	МАТЕРИАЛ
1B.ZWA2.8.201	Правая	Отверстие Ø8	Сталь - цинк
1B.ZWA2.M8.201		Отв. С резьбой m8	
1B.ZWA2.8.202	Левая	Отверстие Ø8	
1B.ZWA2.M8.202		Отв. С резьбой m8	



Монтажное отверстие замка-рычага



Монтажное отверстие направляющей втулки




Направляющая втулка



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
1B.ZD100.001	Замок-рычаг	Алюминий	04
	Направляющая тяжей	Сталь цинк	-
1B.ZD100.001.06	Запирающий тяж Ø 10	Сталь цинк	-
1B.ZD100.001.07	Направляющая втулка	Латунь	-

При заказе засов 1B.ZD100.001.06 пожалуйста, укажите длину L.


Вставка с цилиндром с колами радиальными типа WCM



Вынимание ключа возможно только в закрытой позиции

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП КЛЮЧА	МАТЕРИАЛ
WRS-WCM.001	WCM	ЗАМАК
WRS-WCM.002		

ВСТАВКА ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ




ТИП СТЕРЖЕНЬ [X]														
D3	D5	T6	T7	T9	T10	T13i	KW6	KW7	KW8	S	N	C9	L	D13
НОМЕР В КАТАЛОГЕ		МАТЕРИАЛ		ПОКРЫТИЕ [C]										
WRS-X		ЗАМАК		Никель				Цинк						
				02				03						

Как заказывать :


Номер в каталоге

Тип болта


Покрытие



**ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ
НЕЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ
WRS-B.001**



**ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ
ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯ
WRS-P.001**



ВНИМАНИЕ:

Есть возможность заказа вставки
патентной защёлкивающей с разным кодом ключа.


ВНИМАНИЕ:

Вставку с цилиндром можно заказать
с одним кодом или разными кодами ключа



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	КОД КЛЮЧА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
WRS-B.001 - JK	Тот же код	Латунь	-
WRS-B.001 - RK	Другой код		
WRS-P.001 - 1333	Код 1333	ЗАМАК	Никель
WRS-P.002 - 405E	Код 405E		
WRS-P.002 - 455E	Код 455E		
WRS-P.002 - 1242E	Код 1242E		
WRS-P.002 - 2342E	Код 2342E		

**Вставка незащёлкивающаяся повернутая на 360°
WRS-360**



ТИП СТЕРЖЕНЬ [X]														
														
D3	D5	T6	T7	T9	T10	T13i	KW6	KW7	KW8	S	N	C9	L	D13
НОМЕР В КАТАЛОГЕ					МАТЕРИАЛ					ПОКРЫТИЕ [C]				
										Никель		Цинк		
WRS-360-X					ЗАМАК					02		03		

Как заказывать :

Номер в каталоге

Тип болта

Покрытие

WRS-360


D5

[C]


НОВИНКА

Вставка защелкивающаяся с трудным доступом
WRS-D13.001 / WRS-D13.002


WRS-D13.001




WRS-D13.002

Вставка незащелкивающаяся с трудным доступом с оборотом 360°
WRS-D13.003 / WRS-D13.004

WRS-D13.003



WRS-D13.004




ставки WRS-D13 работают только с определенными замками типа: RS420, RS520, RS420/U, RS520/U.

Вставки WRS-D13.003 и WRS-D13.004 позволяют на оборот ключа на 360°, вынимание ключа возможно только в открытой позиции, позиция открытая сигнализируется легким щелчком.


Основной ключ для вставок с трудным доступом - 2.KL-D13S.008 (стр. 2A-115)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
WRS-D13.001	Корпус	Замак	Никель
WRS-D13.002	Подвижной стержень	Замак	-
	Постоянный стержень	Сталь - цинк	
WRS-D13.003	Корпус	Замак	Никель-
WRS-D13.004	Подвижной стержень	Латунь	-
	Постоянный стержень	Сталь - цинк	

ТЯГА С КОНУСНЫМ
КОНЦОМ (P26L)



ТЯГА С КОНУСНЫМ
КОНЦОМ РЕГУЛИРОВАННАЯ
(PR28L)



РАСЧЕТ ДЛИНЫ ТЯГИ

а) язык 3-пкт прикрепленный в
середине двери:



$$L = \frac{P - 12\text{mm}}{2}$$

б) в случае когда пункт прикрепления
языка передвинутый о размер А:

L = рассчитываем как в пкт а), однако:







- тяга выше $L_w = L + A$
- тяга ниже $L_n = L - A$

L – длина тяги [мм]






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P16 L	Тяга с срезанным концом	Сталь - цинк
P26 L	Тяга с конусным концом	Сталь - цинк
PR28 L	Тяга с конус. конц. регулируемая	Сталь - цинк

stainless steel

**ТЯГА С РОЛИКАМИ
(P38 L)****ТЯГА С ПЛОСКИМ
КОНЦОМ
(P48 L)****ТЯГА СО КОНУСНЫМ
КОНЦОМ
(P28 L)****ТЯГА С РОЛИКАМИ
(P38/U L)**(возможность регулирования
при помощи держателя тяги)**ТЯГА С ПЛОСКИМ
КОНЦОМ
(P48/U L)**(возможность регулирования
при помощи держателя тяги)**ТЯГА СО КОНУСНЫМ
КОНЦОМ
(P28/U L)**(возможность регулирования
при помощи держателя тяги)**ДЕРЖАТЕЛЬ ТЯГИ**




nr 1C.904.051

nr 1C.904.050





L – длина тяги [мм]

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
P28 L		Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38 L		Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-РА6
P48 L		Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
P28/U L	возможность регулирования при помощи держателя тяги	Тяга со конусным концом	Сталь - цинк
P38/U L		Тяга с роликами	Сталь - цинк, ролики-РА6
P48/U L		Тяга с плоским концом	Сталь - цинк
1.C.904.051,1C.904.050		Держатель тяги	ZAMAK - цинк
1C.904.052		Держатель тяги	Нержавеющая сталь

НАПРАВЛЯЮЩАЯ Ø6 - U

НАПРАВЛЯЮЩАЯ Ø6 - L

НАПРАВЛЯЮЩАЯ Ø8



M6x16 для A20
M6x22 для A26
M8x26 для A33


НАПРАВЛЯЮЩАЯ RW


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР НАПРАВЛЯ. Ø8, Ø6 [mm]					МАТЕРИАЛ
		A	L	H	X	Y	
1C.906.008	Направляющая Ø8	20	33	24	-	-	Ра6 цвет RAL 9005
1C.906.009		26	39	30	-	-	
1C.906.010		32	45	36	-	-	
1C.906.002	Направляющая Ø6 L	-	-	-	11,5	8	Сталь - цинк
1C.906.003		-	-	-	22,5	27	
1C.906.001	Направляющая Ø6 U						Сталь - цинк
1C.906.013	Направляющая RW						Ра6 цвет RAL 9005

ПАТЕНТ

НОВИНКА










Расположение A20 и A26 согласно чертежу.

Чтобы изменить положение с A20 на A26 надо, держа за держатель, сделать поворот согласно с движением часов до момента, когда не будет дальнейшей возможности поворота.

Изменение положения направляющей с позиции A20 на A26 возможна после демонтажа направляющей из винта. Есть возможность применения одного размера шпильки M6x16 для двух версии направляющих.


Прочность на разрыв [кг]			Момент затянутия
Длина шпильки L	A20	A26	
L=16mm	500	400	до 2Nm
L=22mm	-	500	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
1C.906.100	Направляющая тяг $\varnothing 8$	Полиамид PA GF30	07


1C.906.012

1C.906.014

1C.906.015

1C.906.018

1C.906.019

1C.906.020


№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛНМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.906.012	Направляющая P314	Направляющая P314 Гайка	Ра6 цвет RAL 9005 Сталь - цинк
1C.906.014	Направляющая P314 вер. 2	Направл. P314 вер. 2	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.015	Направ. P314 защелкив.	Направл. защелкив.	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.018	Направляющая P314 вер. 3	Направл. P314 вер. 3	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.019	Направ. P314 закрыто	Направ. P314 закрыто	РА6 цвет RAL 9005
1C.906.020	Направляющая P314 SN	Направляющая, Гайка	Нержавеющая сталь 316




GH - высота корпуса
 H - высота блокирования
 h - высота языка
 L - длина языка
 g - толщина языка





Языки 1-пкт с ограничителем



Языки 1-пкт без ограничителя



ВНИМАНИЕ:
 При заказе языка 1-пкт
 с ограничителем под накладку
 обязательно следует заказать
 втулку стр. 1C-27



ВНИМАНИЕ:
 При заказе языка 1-пкт
 с ограничителем под зубчатый механизм
 обязательно следует заказать
 адаптер стр. 1C-27

СТАЛЬ - ЦИНК

11	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запираия с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1751845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1751945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1752045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1752145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1752245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1752445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1752645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1752845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1753045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1753245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1753445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1753645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1753845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1754045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1754245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1751645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1751445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1751245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1751045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1750845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

12	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1601845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1601945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1602045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1602145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1602245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1602445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1602645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1602845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1603045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1603245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1603445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1603645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1603845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1604045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1604245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1601645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1601445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1601245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1601045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1600845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

13	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1751845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1751945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1752045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1752145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1752245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1752445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1752645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1752845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1753045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1753245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1753445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1753645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1753845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1754045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1754245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1751645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1751445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1751245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1751045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-175845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

14	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1601845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1601945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1602045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1602145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1602245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1602445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1602645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1602845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1603045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1603245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1603445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1603645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1603845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1604045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1604245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1601645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1601445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1601245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1601045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-160845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

СТАЛЬ - ЦИНК

15	H	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18	J-1001845	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-1001945	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-1002045	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-1002145	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-1002245	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-1002445	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-1002645	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-1002845	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-1003045	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-1003245	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-1003445	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-1003645	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-1003845	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-1004045	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-1004245	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-1001645	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-1001445	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-1001245	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-1001045	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-100845	3	-10	45	8	12	20	30	40	50
	6	J-100645	3	-12	45	6	10	18	28	38	48
	4	J-100445	3	-14	45	4	8	16	26	36	46

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


16	H	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 H	GH:22 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18	J-1001845SN	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-1001945SN	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-1002045SN	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-1002145SN	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-1002245SN	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-1002445SN	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-1002645SN	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-1002845SN	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-1003045SN	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-1003245SN	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-1003445SN	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-1003645SN	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-1003845SN	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-1004045SN	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-1004245SN	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-1001645SN	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-1001445SN	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-1001245SN	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-1001045SN	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-100845SN	3	-10	45	8	12	20	30	40	50
	6	J-100645SN	3	-12	45	6	10	18	28	38	48
	4	J-100445SN	3	-14	45	4	8	16	26	36	46

СТАЛЬ - ЦИНК


17	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запираания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1651845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1651945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1652045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1652145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1652245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1652445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1652645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1652845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1653045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1653245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1653445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1653645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1653845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1654045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1654245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1651645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1651445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1651245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1651045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1650845	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

17A	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-1651845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-1651945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-1652045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-1652145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-1652245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-1652445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-1652645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-1652845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-1653045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-1653245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-1653445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-1653645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-1653845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-1654045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-1654245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-1651645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-1651445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-1651245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-1651045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-1650845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50




18		ЯЗЫК С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ							
ТИП ЯЗЫКА [G]	H	Номер в каталоге	h	L	GH:18 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18P	JP2-10018	0	40	18	30	40	50	60
	21P	JP2-10021	3	40	21	33	43	53	63
	24P	JP2-10024	6	40	24	36	46	56	66





19		ЯЗЫК БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЯ							
ТИП ЯЗЫКА [G]	H	Номер в каталоге	h	L	GH:18 H	GH:30 H	GH:40 H	GH:50 H	GH:60 H
	18P	JP-10018	0	40	18	30	40	50	60
	21P	JP-10021	3	40	21	33	43	53	63
	24P	JP-10024	6	40	24	36	46	56	66
	29P	JP-10029	11	40	29	41	51	61	71

stainless
steel




ЯЗЫК 3-ПКТ
(без ограничителя с
элементом для защиты)



ЯЗЫК 2-ПКТ
(с элементом для защиты)




ЯЗЫК 2-ПКТ
(со стопорными шайбами
вер. 1, вер. 2, вер. 3)



НОМЕР К КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР H [мм]	МАТЕРИАЛ
СТАЛЬ-ЦИНК	НЕРЖАВ. СТАЛЬ			
JB-30018	JB-30018SN	Язык 3-пкт без ограничителя с элементом для защиты	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-30021	JB-30021SN		21	
JB-30024	JB-30024SN		24	
JB-30029	JB-30029SN		29	
JB-20018/35	JB-20018/35SN	Язык 2-пкт с элементом для защиты	18L=35	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JB-20018/38	JB-20018/38SN		18L=38	
J-20018/35	J-20018/35SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер. 1	18L=35	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
J-20018/38	J-20018/38SN		18L=38	
J-20018/36	J-20018/36SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер.2	18L=36	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
JA-20018/36	JA-20018/36SN	Язык 2-пкт со стопорными шайбами вер.3	18L=36	


* **ВОЗМОЖНОСТЬ** согласования размеров

ВНИМАНИЕ: При заказе языков 2-пкт с расстоянием оси 35 мм следует добавить к номеру в каталоге /35 те. (JB-20018/35 или J-20018/35).




GH - высота корпуса
 H - высота блокирования
 h - высота языка
 L - длина языка
 g - толщина языка

Языки 3- пкт с ограничителем



Языки 3-пкт без ограничителя



СТАЛЬ-ЦИНК

31	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3751845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3751945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3752045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3752145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3752245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3752445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3752645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3752845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3753045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3753245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3753445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3753645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3753845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3754045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3754245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3751645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3751445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3751245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3751045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52

32	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3601845	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3601945	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3602045	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3602145	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3602245	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3602445	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3602645	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3602845	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3603045	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3603245	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3603445	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3603645	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3603845	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3604045	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3604245	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3601645	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3601445	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3601245	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3601045	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

33	ПРИМЕНЕНИЕ: Системы запирания с накладкой и замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3751845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3751945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3752045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3752145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3752245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3752445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3752645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3752845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3753045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3753245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3753445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3753645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3753845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3754045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3754245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3751645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3751445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3751245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3751045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-375845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

34	ПРИМЕНЕНИЕ: Замки M22													
	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:19 Н	GH:23 Н	GH:28 Н	GH:30 Н	GH:38 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3601845SN	3	0	45	18	19	23	28	30	38	40	50	60
	19	J-3601945SN	3	1	45	19	20	24	29	31	39	41	51	61
	20	J-3602045SN	3	2	45	20	21	25	30	32	40	42	52	62
	21	J-3602145SN	3	3	45	21	22	26	31	33	41	43	53	63
	22	J-3602245SN	3	4	45	22	23	27	32	34	42	44	54	64
	24	J-3602445SN	3	6	45	24	25	29	34	36	44	46	56	66
	26	J-3602645SN	3	8	45	26	27	31	36	38	46	48	58	68
	28	J-3602845SN	3	10	45	28	29	33	38	40	48	50	60	70
	30	J-3603045SN	3	12	45	30	31	35	40	42	50	52	62	72
	32	J-3603245SN	3	14	45	32	33	37	42	44	52	54	64	74
	34	J-3603445SN	3	16	45	34	35	39	44	46	54	56	66	76
	36	J-3603645SN	3	18	45	36	37	-	46	48	56	58	68	78
	38	J-3603845SN	3	20	45	38	39	-	48	50	58	60	70	80
	40	J-3604045SN	3	22	45	40	41	-	50	52	60	62	72	82
	42	J-3604245SN	3	24	45	42	43	-	52	54	62	64	74	84
	16	J-3601645SN	3	-2	45	16	17	-	26	28	36	38	48	58
	14	J-3601445SN	3	-4	45	14	15	-	24	26	34	36	46	56
	12	J-3601245SN	3	-6	45	12	13	-	22	24	32	34	44	54
	10	J-3601045SN	3	-8	45	10	11	-	20	22	30	32	42	52
	8	J-360845SN	3	-10	45	8	9	-	28	20	28	30	40	50

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с продавцом с целью определения подробностей.

СТАЛЬ-ЦИНК


35	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:22 Н	GH:30 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3001845	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-3001945	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-3002045	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-3002145	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-3002245	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-3002445	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-3002645	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-3002845	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-3003045	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-3003245	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-3003445	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-3003645	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-3003845	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-3004045	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-3004245	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-3001645	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-3001445	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-3001245	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-3001045	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-3000845	3	-10	45	8	12	20	30	40	50

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


36	Н	Номер в каталоге	g*	h	L	GH:18 Н	GH:22 Н	GH:30 Н	GH:40 Н	GH:50 Н	GH:60 Н
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	18	J-3001845SN	3	0	45	18	22	30	40	50	60
	19	J-3001945SN	3	1	45	19	23	31	41	51	61
	20	J-3002045SN	3	2	45	20	24	32	42	52	62
	21	J-3002145SN	3	3	45	21	25	33	43	53	63
	22	J-3002245SN	3	4	45	22	26	34	44	54	64
	24	J-3002445SN	3	6	45	24	28	36	46	56	66
	26	J-3002645SN	3	8	45	26	30	38	48	58	68
	28	J-3002845SN	3	10	45	28	32	40	50	60	70
	30	J-3003045SN	3	12	45	30	34	42	52	62	72
	32	J-3003245SN	3	14	45	32	36	44	54	64	74
	34	J-3003445SN	3	16	45	34	38	46	56	66	76
	36	J-3003645SN	3	18	45	36	40	48	58	68	78
	38	J-3003845SN	3	20	45	38	42	50	60	70	80
	40	J-3004045SN	3	22	45	40	44	52	62	72	82
	42	J-3004245SN	3	24	45	42	46	54	64	74	84
	16	J-3001645SN	3	-2	45	16	20	28	38	48	58
	14	J-3001445SN	3	-4	45	14	18	26	36	46	56
	12	J-3001245SN	3	-6	45	12	16	24	34	44	54
	10	J-3001045SN	3	-8	45	10	14	22	32	42	52
	8	J-3000845SN	3	-10	45	8	12	20	30	40	50

ЯЗЫК 1-пкт
ТИП JK


JK1-10018-G-M




JK2-10018-G-M



JK1-16018-G-L-M




JK2-16018-G-P-M



JK1 Левая




JK1 Правая



JK2 Левая



JK2 Правая



НОМЕР В КАТАЛОГЕ		ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JK1-10018-G-M	JK2-10018-G-M	Язык без ограничителя	ST - сталь - цинк SN - нержавеющая сталь
JK1-16018-G-L-M	JK2-16018-G-L-M	Язык левый с ограничителем	
JK1-16018-G-P-M	JK2-16018-G-P-M	Язык правый с ограничителем	

Как заказывать :

Номер в каталоге

Толщина языка G=3, 4

Направление закрытия L-левая, P-правая
(Только для языка с ограничителем)

Материал (ST, SN)

JK1-10018

G


L

ST




Язык 1-пкт гак без ограничителя
ТИП J-6000

Язык 1-пкт гак с ограничителем
ТИП J-6000



Язык 1-пкт ступенчатый
ТИП JK-1610.01.





Размеры Н при корпусе 18мм: 20, 18.5, 17, 15.5, 14, 12.5, 11, 9.5
Язык взаимодействует с корпусами 18, 30, 60

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР [мм]		
СТАЛЬ	НЕРЖАВ. СТАЛЬ		h	A	B
J-6000.01	J-6000.01SN	Язык 1-пкт гак без ограничителя	22	26	26
J-6000.02	J-6000.02SN		40	24,5	44
J-6000.03	J-6000.03SN	Язык 1-пкт гак с ограничителем	22	26	26
J-6000.04	J-6000.04SN		40	24,5	44
JK-1610.01		Язык 1-пкт ступенчатый			
*ВОЗМОЖНОСТЬ согласования размеров					

stainless steel

Язык 3-пкт

(с ограничителем и элементом для защиты под накладку)





ВНИМАНИЕ:

При заказе языка 3-пкт с ограничителем под накладку обязательно следует заказать втулку стр. 1C-27



Язык 3-пкт (с ограничителем и элементом для защиты)




38	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР H [мм]	МАТЕРИАЛ
	СТАЛЬ-ЦИНК	НЕРЖАВ. СТАЛЬ			
ГРУППА ЯЗЫКОВ [G]	JBN-37518	JBN-37518SN	Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты под накладку стр 1C-9	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
	JBN-37521	JBN-37521SN		21	
	JBN-37524	JBN-37524SN		24	
	JBN-37529	JBN-37529SN		29	
	JB-37518	JB-37518SN	Язык 3-пкт с ограничителем и элементом для защиты	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
	JB-37521	JB-37521SN		21	
	JB-37524	JB-37524SN		24	
	JB-37529	JB-37529SN		29	
	JA-3751845	JB-3751845SN	Язык 3-пкт с ограничителем	18	Сталь-цинк или нержавеющая сталь
	JA-3752145	JB-3752145SN		21	
	JA-3752445	JB-3752445SN		24	
	JA-3752945	JB-3752945SN		29	

*ВОЗМОЖНОСТЬ согласования размеров - за дополнительную плату

Язык 1-пкт JZ
(без ограничителя ZAMAK)




короткий винт 30мм
длинный винт 51мм




Язык 1-пкт JZ
(с ограничителем ZAMAK)



короткий винт 30мм
длинная винт 51мм




№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JZ-001	Язык JZ без ограничителя	ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром
JZ-002	Язык JZ с ограничителем	ZAMAK - RAL 9005, цинк, хром




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JC-20018/36	Адаптер языка	ZAMAK цинкованный

Адаптер языка JC-20018/36 работает с держателем тяги 1C.904.051.
и с группами языков 1-пкт 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 (стр. 1C-10 - 1C-13)




Зубчатый механизм MZ




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
JZN-10027/30	Язык	ZAMAK цинкованный

Адаптер работает с зубчатым механизмом MZ
(стр. 1C-28 - 1C-33)


НОВИНКА




1. Положить защелку ножки в нижней части языка.




2. Наложить ножку на язык с защелкой ножки.



3. Удерживая защелку с языком наложить на нее ножку.



4. Ножка должна заблокироваться с защелкой с отчетливым и заметным щелчком.



Клик

* Применение скользящей ножки на язык уменьшает высоту запираения H на 2 мм.

- Хорошие скользящие свойства материала позволяет уменьшить силу трения.

- Применение скользящей ножки языка предохраняет трение металл-металл, что влияет на безопасность элементов электрических и электронных внутри шкафы.

Скользящая ножка 1C.920.001 работает с языками:


J-175.20.45, J-175.23.45, J-175.26.45, J-175.29.45,

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

1C.920.001

МАТЕРИАЛ



Натуральный ПОМ







Соединитель быстрого монтажа плоских тяг зубчатого механизма MZ2 с плоскими тягами прижимными совместимый с:

- плоскими тягами с роликами A20, A25 стр. 1C-34
- плоскими тягами прижимными с с круглым отверстием Р: вер. А, вер. В, вер.С, вер. D стр. 1C-36 - 1C-40

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
1C.921.001	Полиамид PA6 GF30

НАКЛАДКА
1C.902.001




Накладка имеет возможность
установки заземления

НАКЛАДКА
1C.902.003АДАПТЕР
1C.903.001





ВТУЛКА

1C.901.001

1C.901.005









№ В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.901.001	Втулка к двери о толщине 2,5мм	ZAMAK
1C.901.001SN	Втулка к двери о толщине 2,5мм	Нержавеющая сталь
1C.901.005	Втулка к двери о толщине 1,5мм	ZAMAK
1C.901.005SN	Втулка к двери о толщине 1,5мм	Нержавеющая сталь
1C.902.001	Накладка	ZAMAK
1C.902.001SN	Накладка	Нержавеющая сталь
1C.902.003	Накладка к замкам из семьи RS150	Полиамид
1C.903.001	Адаптер	ZAMAK
1C.903.001SN	Адаптер	Нержавеющая сталь



ВНИМАНИЕ:





При заказе зубчатого механизма MZ1K или MZ1P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.





ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
			Корпус	Плоские тяги
MZ1		MZ1	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1-PA	Полиамид PA6	
		MZ1-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1-SN	нержавеющая сталь	
MZ1-6		MZ1-6	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ1-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ1K		MZ1K	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1K-PA	Полиамид PA6	
		MZ1K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1K-SN	нержавеющая сталь	
MZ1P		MZ1P	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ1P-PA	Полиамид PA6	
		MZ1P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ1P-SN	нержавеющая сталь	




ВНИМАНИЕ:

При заказе зубчатого механизма MZ2K или MZ2P следует заказать плоскую тягу с соответствующим отверстием.


ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
			Корпус	Плоские тяги
MZ2		MZ2	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2-PA	Полиамид PA6	
		MZ2-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2-SN	нержавеющая сталь	
MZ2-6		MZ2-6	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ2-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ2K		MZ2K	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2K-PA	Полиамид PA6	
		MZ2K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2K-SN	нержавеющая сталь	
MZ2P		MZ2P	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ2P-PA	Полиамид PA6	
		MZ2P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ2P-SN	нержавеющая сталь	

ВЕРСИЯ		НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
			Корпус	Плоские тяги
MZ3		MZ3	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3-PA	Полиамид PA6	
		MZ3-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3-SN	нержавеющая сталь	
MZ3-6		MZ3-6	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3-6-PA	Полиамид PA6	
		MZ3-6-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3-6-SN	нержавеющая сталь	
MZ3K		MZ3K	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3K-PA	Полиамид PA6	
		MZ3K-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3K-SN	нержавеющая сталь	
MZ3P		MZ3P	ZAMAK5	Сталь-цинк или
		MZ3P-PA	Полиамид PA6	
		MZ3P-PA-SN		нержавеющая сталь
		MZ3P-SN	нержавеющая сталь	


ПЛОСКАЯ ТЯГА С РОЛИКАМИ A25 L (круглое отверстие)



ПЛОСКАЯ ТЯГА С РОЛИКАМИ A25K - L (отверстие квадрат)



ПЛОСКАЯ ТЯГА С РОЛИКАМИ A25P - L









ВНИМАНИЕ: Возможность заказа дополнительного уплотнителя стр. 6-1 до 6-5, 6-10 до 6-11



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР	
			A	L
A20 - L	Плоская тяга с ролик. круглое отверстие	Плоская тяга - сталь-цинк Ролики - Ра6	20	Возможность согласования размеров
A25 - L			25	
A20K - L	Плоская тяга с ролик. отверстие квадрат		20	
A25K - L			25	
A20P - L	Плоская тяга с ролик. A20P - L, A25P - L		20	
A25P - L			25	

• **Пример заказа:** A25K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=25, длина L=300мм отверстие квадрат



• **Возможность** исполнения тяги под индивидуальный заказ



ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. А




КРОНШТЕЙН W314-90 (для Плоской тяги вер.А - ZAMAK)




НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКОЙ ТЯГИ ВЕРСИЯ А			ВЫСОТА ДВЕРИ Wd	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕДИНЫ ДВ.		МАТЕРИАЛ
круглое отв.	отв. квадрат	отв. формир.		X	Y	C	D	
P190-210	PK190-210	PP190-210	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь-цинк
P190-351	PK190-351	PP190-351	1200- 1600	-	276	-	450	
P290-601	PK290-601	PP290-601	1600 - 1900	101	526	275	700	
P290-751	PK290-751	PP290-751	1900 - 2200	101	676	275	850	
НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ			МАТЕРИАЛ			
1C.907.001		Кронштейн для тяги вер. А			ZAMAK - порошковая покраска			


ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. В




(круглое отверстие)
Р...




(отверстие квадрат)
РК...



(отверстие формированное)
РР...



(круглое отверстие
регулируемое)
РР...




НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ В			ВЫСОТА ДВЕРИ Wd	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ		МАТЕРИАЛ
круглое отв.	отв. квадрат	отв. формиров.		Х	У	С	Д	
Р18-210	РК18-210	РР18-210	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь - цинк
Р18-351	РК18-351	РР18-351	1200- 1600	-	276	-	450	
Р28-601	РК28-601	РР28-601	1600 - 1900	101	526	275	700	
Р28-751	РК28-751	РР28-751	1900 - 2200	101	676	275	850	


Размеры С и D на странице 1C-35 каталога.

Кронштейн для тяги вер. В


Дистанция D314-85




Кронштейн W314-85-A
1C.907.003-A




Кронштейн W314-85-D
1C.907.003-D




Кронштейн W314-85-C
1C.907.003-C




Кронштейн W314-85-B
1C.907.003-B






Кронштейн W314-80
1C.907.002



Кронштейн W314-60
1C.907.007





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.908.001	Дистанция D314-85 Кронштейна 1C.907.003.001	ZAMAK5
1C.907.003-A	Кронштейн W314-85-A	ZAMAK5
1C.907.003-B	Кронштейн W314-85-B	ZAMAK5
1C.907.003-C	Кронштейн W314-85-C	ZAMAK5
1C.907.003-C SN	Кронштейн W314-85-C	нержавеющая сталь
1C.907.003-D	Кронштейн W314-85-D	ZAMAK5
1C.907.002	Кронштейн W314-80	Сталь - цинк
1C.907.007	Кронштейн W314-60	Сталь - цинк

ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ
вер. С(круглое отверстие)
Р...(отверстие квадрат)
РК...(отверстие формированное)
РР...

КРОНШТЕЙН W314-70


(для Плоской тяги вер.С - сталь)




НОМЕР В КАТАЛОГЕ ПЛОСКАЯ ТЯГА ВЕРСИЯ С			ВЫСОТА ДВЕРИ Wd	РАЗМЕР ПЛОСКОЙ ТЯГИ		РАЗМЕР ОТ СЕРЕД. ДВЕРИ		МАТЕРИАЛ
круглое отв.	отв. квадрат	отв. формир.		X	Y	C	D	
Р390-210	РК390-210	РР38-210	800 - 1200	-	126	-	300	Сталь - цинк
Р390-351	РК390-351	РР38-351	1200 - 1600	-	276	-	450	
Р490-601	РК490-601	РР48-601	1600 - 1900	101	526	275	700	
Р490-751	РК490-751	РР48-751	1900 - 2200	101	676	275	850	

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.907.004	Кронштейн для тяги вер. С	Сталь - цинк


ПЛОСКАЯ ТЯГА ПРИЖИМАЮЩАЯ вер. D



ДЕРЖАТЕЛЬ
1C.904.053




ДЕРЖАТЕЛЬ
1C.904.054



НОМЕР В КАТАЛОГЕ		НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР		МАТЕРИАЛ
Сталь - цинк	Сталь 1.4301		L		
DP.01 - L	DP.02 - L	Плоская тяга с круглым отвер.	400	Возможность согласования размеров	Плоская тяга - сталь-цинк, нержавеющая сталь
DPK.01 - L	DPK.02 - L	Плоская тяга с отвер. квадрат	500		
			600		
			700		
			800		
DPP.01 - L	DPP.02 - L	Плоская тяга с отвер. формиров.	900		
			1000		
			A		
1C.904.053		Держатель	17,5		PA-6 RAL9005
1C.904.054			22,5		
• <i>Пример заказа:</i> A23K-300 обозначает тягу 3x14мм, размер A=23, длина L=300мм отверстие квадрат					
• <i>Возможность</i> исполнения тяги под индивидуальный заказ					

НОВИНКА



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ОПИСАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
1C.930.001.001	Затвор	Ролик	ПОМ
		Язык	Сталь оцинк
1C.930.001.002	Зубчатый механизм с плоскими тягами	Корпус	Замак
		Плоская тяга	Сталь оцинк

Как заказывать :


Номер в каталоге

**Расстояние положения засовов

*для элемента 1C.930.001.002 надо дополнительно написать длину L1, L2, L3 и L4
в случае системы 2-пунктовой надо написать только длину L1 и L2


Каждый из составных элементов системы надо заказать отдельно

1C.930.001.002 — L1 — L2 — L3 — L4









1C.916.001



1C.916.002



1C.916.003

Монтажное отверстие
1C.916.002 i 1C.916.003Монтажное отверстие
1C.916.001

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1C.916.001	Адаптер RS Ø23-Ø46	Полиамид
1C.916.002	Адаптер RS Ø23-Ø55	
1C.916.003	Адаптер RS Ø55	

1

Системы
запирания

2

Замки
Застежки

3

Петли

4

Зажимы

5

Аксессуары

6

Уплотнители

7

Пользовательские
варианты


















Замки в закрытом положении
Стрелка указывает направление открытия

ЗАМКИ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

ЗАМКИ ПРАВОЙ ДВЕРИ









Где:

- 1 - Сердцевина
- 2 - Уплотнительное кольцо
- 3 - Шайба
- 4 - Корпус
- 5 - Шайба IP
- 6 - Гайка M22
- 7 - Язык
- 8 - Винт M6




ВСТАВКИ



ВСТАВКИ ПАТЕНТНЫЕ С КОДОМ КЛЮЧА:




1333
 RK - разные коды ключа
 1242E
 405E
 455E
 2342E
 MS - Master Key



Вид материала стержня [D]	СТЕРЖНИ ДОСТУПНЫ В ПРОДАЖЕ						
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX
ZAMAK 5	11	12	13	14	-	16	17
Латунь	21	-	-	-	25	-	-

ТИП ЗАМКА							
M16				M16/45			
ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]							
ZAMAK 5						Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316
01	02	03	04	05	0	9.1	9.2
ТИП ГАЙКИ [N]						Нержавеющая сталь	
Сталь						304	316
13						14	15

Как заказывать:




Доступные высоты языка H = 13,5; 20

Доступные длины языка L = 23; 25


Для корпуса сделанного из нержавеющей стали также стержень сделанный из нержавеющей стали..

* возможность заказа в другом размере

где: C - обозначение материала корпуса и отделки поверхности корпуса и стержня
H.G - размер отогнутия языка






Монтажное отверстие



СЕРДЦЕВИНЫ	ПОКРЫТИЕ [C]
	RAL 9005
SK	04

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок 2.602.001	Корпус, сердцевина	Замак5
	Язык	Сталь - цинк



Вид материала стержня [D]	СТЕРЖНИ ДОСТУПНЫ В ПРОДАЖЕ						
	T6	T7	T7S	S	N	KW6	HEX
ZAMAK 5	11	12	13	14	-	16	17
Латунь	21	-	-	-	25	-	-

ТИП ЗАМКА

M16-19

ВИД МАТЕРИАЛА КОРПУСА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА И СТЕРЖНЯ [C]

ZAMAK 5						Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Brak pokr.	304	316
01	02	03	04	05	0	9.1	9.2

ТИП ГАЙКИ [N]

Сталь						Нержавеющая сталь	
13						304	316
						14	15

Как заказывать:

	M16-19	—	C.N	—	T7.C.D	—	H	—	L
Тип замка									
Тип корпуса									
Тип стержня									
Высота языка H									
Длина языка L									




Размер высоты языка H для высоты корпуса 13,5 мм - монтаж в отверстии 19x16, в случае установки в отверстии Ø16x14 высота H уменьшается на 0,7 мм.

Замок имеет возможность монтажа в двух размерах монтажного отверстия:

- Ø16x14

- Ø19x16

* Возможность исполнения в другом размере.




Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M19-1	Корпус, Стержень	ЗАМАК
	Язык	Сталь оцинк

СТЕРЖЕНЬ [X]		ПОКРЫТИЕ [C]				
		Хром	Никель	Цинк	RAL9005	RAL7035
KW8	T8	01	02	03	04	05

Как заказывать:



Номер в каталоге
Тип болта [X]
Покрытие [C]
Высота запираения H=18, 20, 22
Версия (L-Левая, P-Правая)



На чертеже указано версию левую. Версия правая это зеркальное отображение.

* возможность согласования размеров

IP65



Монтажное отверстие

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [С]

ZAMAK 5						Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	0	-	-	9.1	-


ТИП ГАЙКИ [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

Вид материала болта				
	D3	D5	T9	KW 8
ZAMAK 5	●	●	●	●

Как заказывать :





где: С - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки

H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Внимание:

Замок M22-1 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 18, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

IP65


Монтажное отверстие


ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]

ZAMAK 5						Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	0	7	8	9.1	-

ТИП ГАЙКИ [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта
БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Как заказывать :

Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

Класс Ip65

M22-2

C.N

T9.C

H.G

IP65

где: C - обозначение материала и исполнения поверхности

N - тип гайки



H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Внимание:

Замок M22-2 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

IP65

IP66**



Монтажное отверстие

ТИП ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ БОЛТА И КОРПУСА [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	КТЛ****	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2

ТИП ГАЙКИ [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта

БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ

		D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX8	HEX10	M11	M12	M2	M3
ZAMAK 5		●	●	●	●	●	●	●	●				
Полиамид		●	●	-	●	●	●	-	-	***	***	***	***
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	●	-	-				
	316	●	●	●	●	●	●	-	-				

* возможность согласования размеров

** замок под специальный заказ.

*** Точное описание стержни M1, M2, M3, смотри с. 2A-10

**** касается только корпуса

Как заказывать :


Тип замка

Тип корпуса

Тип болта

Тип языка

Класс IP65/IP66**



где: C - обозначение материала и исполнения поверхности




N - тип гайки



H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Внимание:

Замок M22-3 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Ручки-бабочки для замка M22-3


ТИП М11/М12

ТИП М11/М12

ТИП М2

ТИП М2

ТИП М3

ТИП М3


Ручки-бабочки М11, М12, М2 и М3 работают с замком М22-3 - стр. 2А-9

Тип	Материал		Покрытие ручки [С]	
	Стержни	Ручка	RAL 9005	RAL 7035
М11	ZАМАК	Полиамид	07	08
М12	Нержавеющая сталь	Полиамид		
М2	Полиамид	Полиамид		
М3	ZАМАК	Полиамид		

IP65



ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [С]

СЕРДЦЕВИНА						ЦВЕТ КОРПУСА [К]			
ZAMAK 5						Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
1	2	3	4	5	0	7	8	7	8

ТИП ГАЙКИ [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

Вид материала болта	БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ										
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	HEX	T13	T13S
ZAMAK 5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Полиамид	●	●		-	-	●	-	-	-	-	-

Как заказывать :

	M22-DU	—	K.N	—	T9.C	—	H.G	—	IP65
Тип замка									
Тип корпуса									
Тип болта									
Тип языка									
Класс IP65									

где: С - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки


H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Внимание:

Замок M22-DU сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610


Возможность продажи замка с заземляющим элементом.

Корпус замка выступает в установке из пластика



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]		СЕРДЦЕВИНА
			RAL 9005	RAL 7035	
M22D	Корпус, Стержень	Полиамид	07	08	 GZ
	Язык	Сталь - цинк	-	-	

Тип гайки [N]					
	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25



где: С - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки

H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц каталога от 1C-9 до 1C-22


Внимание:

Замок M22D сочетается с языками из групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JK, JP

Возможность продажи замка с заземляющим элементом.

Корпус замка выступает в установке из пластика

IP65



ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ [С]

СЕРДЦЕВИНА						ЦВЕТ КОРПУСА [К]			
ZAMAK 5						Полиамид		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	7035
01	02	03	04	05	00	07	08	07	08


ТИП ГАЙКИ [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

*korpus zamka występuje wyłącznie z Poliamidu

Вид материала болта	БОЛТ ДОСТУПЕН В ПРОДАЖИ											
	D3	D5	T8	T9	T10	T11	T13	KW 8	S	N	C9	HEX
ZAMAK 5	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Полиамид	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Как заказывать :




где: С - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки

H.G - размер отгибки языка подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Внимание:

Замок M22P сочетается с языками из групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36,


IP66

ВИД МАТЕРИАЛА И ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ТЕРЖНЯ [С]										ЦВЕТ КОРПУСА [К]	
ZAMAK 5						Полиамид		Нержавеющая сталь		Полиамид	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316	RAL 9005	RAL 7035
01	02	03	04	05	00	07	08	9.1	9.2	07	08
ТИП ГАЙКИ [N]											
				ZAMAK 5		Полиамид		Stal		Нержавеющая сталь	
										304	316
Гайка без заземления				11		12		13		14	15
Гайка с заземлением				21		-		23		24	25

Вид материала стержня	ДОСТУПНЫЕ СТЕРЖНИ							
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX 8 внутр.	HEX 10 внутр.
ZAMAK 5	●	●	●	-	●	●	●	●
Полиамид	●	●	-	●	●	●	-	-
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	-	-
	316	●	●	●	●	●	-	-

Как заказывать:

Тип замка

Тип корпуса

Тип стержня

Тип языка

Степень защиты IP

M22-5

K.N

T9.C

H.G

IP65

где: C, D - обозначает материал и покрытие


N - тип гайки

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22

Внимание:

Замок M22-5 работает с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610




Внимание:
Открытие и закрытие замка сигнализировано звуковым эффектом

СЕРДЦЕВИНЫ				ПОКРЫТИЕ СЕРДЦЕВИНА [С]				ПОКРЫТИЕ КОРПУСА [К]	
				Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
D5	T9	KW8	KW8 внутр.	01	02	04	05	07	08
НАЗВАНИЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ	
Замок M22GP4				Корпус				Полиамид	
				Сердцевина				Замак5	
				Язык				Сталь - цинк	

Как заказывать :

Тип замка
Тип корпуса
Тип сердцевин
Размер языка

M22GP4 — К — T9.C — H.G



Внимание: Открытие и закрытие замка =сигнализируется звуковым эффектом

СЕРДЦЕВИНЫ				ПОКРЫТИЕ [С]			
				Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D5	T9	KW8	KW8 внутр.	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
Замок M22GP5				Корпус, сердцевина		Замак5	
				Язык		Сталь - цинк	





Как заказывать :

Тип замка
Тип сердцевин
Размер языка H= 18, 21, 24 (1C-9 до 1C-22)
Покрытие

M22GP5 — T9 — 18 — С

* возможность согласования размеров

В случае заказа языка нестандартного следует связаться с дистрибьютором с целью согласования подробностей.


M22KW

M22K / M22K15


Замок в версии левой двери,
версия правая это зеркальное отображение

КОД КЛЮЧА						
1333	405E	455E	1242E	2342E	RK	
СТЕРЖНИ				ОТДЕЛКА [C]		
				Хром	Никель	RAL 9005
T9	T10	KW 8	S	01	02	04
ТИП ЗАМКА		GH	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22K, M22KW		32	Корпус, Стержень		ZAMAK5	
M22KSN			Язык		Оцинкованная сталь	
		15	Корпус, Стержень, Язык		Нержавеющая сталь	
M22K15			Корпус, Стержень, Язык		Оцинкованная сталь	
M22K15SN			Корпус, Стержень, Язык		Нержавеющая сталь	

Как заказывать:

Тип замка	M22K	—	T9	—	H.G.	—	02	—	90	—	L
Тип стержня (M22K) / Код ключа (M22KW)											
Высота языка H											
Отделка [C]											
Угол открытия (90°, 180°)											
Версия замка (L-левая, P-правая)											





Замок с высотой GH=15мм доступен только в версии стержнем.

Замок работает с языками с групп: 12, 14, 21, 32, 34

(стр. 1C-10, 1C-11, 1C-15, 1C-17, 1C-18).

* возможность заказа в другом размере

IP65



Размеры посадочного
отверстия

СЕРДЦЕВИНЫ							ПОКРЫТИЕ [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	T10	KW 8	S	N	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					МАТЕРИАЛ			
Замок M22B		Корпус, сердцевина					Замак5			
		Язык					Сталь - цинк			
		Блокировка					Нержавеющая сталь			

Как заказывать :

	M22/B	T9	15	C	L
Тип замка					
Тип сердцевин					
Размер языка H=15,18,21,26					
Покрытие					
Версия замка (P - правая, L - левая)					

* возможность согласования размеров






Рис.1 Замок в закрытой позиции.
Стрелка обозначает направление открытия замка



Размеры посадочного отверстия


Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка для правой двери(Рис.1).

Сердцевины										Покрытие [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW 8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ						
Замок M24B		Корпус				Замак5						
		Язык, сердцевина				Сталь - цинк						
		Блокировка				Нержавеющая сталь						

Как заказывать :

Тип замка	M24B	T9	20	C	L
Тип сердцевин					
Размер языка H=20, 23, 26					
Покрытие					
Версия замка (P - правая, L - левая)					

* возможность согласования размеров




Замок на рисунке в версии для левой двери
Возможность применения замка
для правой двери(Рис.1).

Рис.1 Замок в позиции закрытой.
Стрелка обозначает направление
открытия замка

Сердцевины										Покрытие [C]		
										Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	L	KW 8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ						
Замок M24		Корпус				Замак5						
		Язык, сердцевина				Сталь - цинк						
		Блокировка				Нержавеющая сталь						

IP65



Сердцевины											Покрытие [C]		
											Никель	RAL 9005	RAL 7035
T6	T8	T9	T10	L	KW 8	S	N	C9	D3	D5	02	04	05
НАЗВАНИЕ				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					МАТЕРИАЛ				
Замок M24ZN				Корпус					Замак5				
				Язык, сердцевина					Сталь - цинк				

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины


Размер языка H=22, 25, 28, 31

Покрытие


M24 — T9 — 21 — C

* возможность согласования размеров

** Замок M24 ZN доступный только с языком H=21 мм



M22-30.02



M22-30.01

Дополнительной защитой замка есть „Блокировка замка ST1или ST2" (стр 2A-107, 108, 109)

Сердцевины							Покрытие [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW 8	S	N	C9	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ			
Замок M22-30.01			Корпус, сердцевина				Замак5			
Замок M22-30.02			Язык				Сталь - цинк			

Как заказывать :

Тип замка

Покрытие корпуса

Тип сердцевины



Покрытие сердцевина

Размер языка Н (см.1C-9 - 1C-22)


M22-30.01 — C — T9 — C — H.G

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JK-1610.01



Размеры посадочного отверстия



Дополнительной защитой замка есть „Блокировка замка ST1или ST2" (стр 2A-107 до 2A-109)

Сердцевины							Покрытие [C]			
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW 8	S	N	C9	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА	РАЗМЕР GH	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ						
M22-40	40	Корпус, сердцевина		Замак5						
		Язык		Сталь - цинк						
M22-60	60	Корпус, сердцевина		Замак5						
		Язык		Сталь - цинк						

Как заказывать :


Тип замка

Покрытие корпуса

Тип сердцевины

Покрытие сердцевина




Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)



* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610 (стр. 1C-9 - 1C-22)

M22ZD



Размеры посадочного отверстия

Замок с ошейником 3,5 только в версии со сердцевинкой из полиамида с окончанием: S, D3, D5.
Замки доступны с языками из пластмассы.

Сердцевины							Покрытие сердцевина [C]				Покрытие корпуса [K]	
							Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035	RAL 9005	RAL 7035
D3	D5	T9	KW 8	S	N	C9	01	02	04	05	07	08
ТИП ЗАМКА							СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ	
M22ZD							Корпус				Полиамид	
							Сердцевина				Замак5	
							Язык				Сталь - цинк	

Как заказывать:	M22ZD 7,5	—	T9	—	H.G	—	90	—	C	—	K
Тип замка + Ts											
Тип сердцевины											
Размер языка Н (стр 1C-9 - 1C-22)											
Угол оборота (90°, 180°)											
Покрытие сердцевина											
Покрытие корпуса											

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)
подобрать из страниц от 1C-9 до 1C-22





Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01

M22ZW

M22ZW22



M22ZW



Размеры посадочного отверстия



M22ZW22

Код ключа						Покрытие [С]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ	
M22ZW		Корпус				Полиамид	
M22ZW22		Язык				Сталь - цинк	


Как заказывать:

	M22ZW	—	1333	—	H.G	—	90	—	C
Тип замка									
Код ключа									
Размер языка H (стр 1C-9 - 1C-22)									
Угол оборота (90°, 180°)									
Покрытие									

* возможность согласования размеров

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)



Размеры посадочного отверстия

Код ключа						Покрытие [C]				
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	Хром 01	Никель 02	Цинк ** 03	RAL9005 04	RAL7035 05
НАЗВАНИЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ				
Замок M22W		Корпус				Замак5				
		Язык				Сталь - цинк				


Как заказывать:

	M22W	—	1333	—	H.G	—	90	—	C
Тип замка									
Код ключа									
Размер языка H (стр 1C-9 - 1C-22)									
Угол оборота (90°, 180°)									
Покрытие									

* возможность согласования размеров


** цинк гальванический

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)



Размеры посадочного отверстия

Код ключа						Покрытие [C]	
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	RAL 7035
						07	08
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ	
M22DW22			Корпус			Полиамид	
			Язык			Сталь - цинк	



Размеры посадочного отверстия

Код ключа						Покрытие [C]			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
						01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22W32			Корпус			Замак5			
			Язык			Сталь - цинк			


Как заказывать:

Тип замка	M22W32	—	1333	—	H.G	—	C
Код ключа							
Размер языка H							
Покрытие							


* возможность согласования размеров

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)


Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)



Код ключа						Покрытие			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	07	RAL 7035	08
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22DW			Корпус			Полиамид			
			Язык			Сталь - цинк			



Размеры посадочного отверстия



Код ключа						Покрытие			
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	RAL 9005	07	RAL 7035	08
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22PW			Корпус			Полиамид			
			Язык			Сталь - цинк			

Как заказывать:

Тип замка	M22DW	—	1333	—	H.G	—	90	—	C
Код ключа									
Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)									
Угол оборота (90°, 180°)									
Цвет корпуса									





* возможность согласования размеров

Замки выступают также с языком и гайкой из полиамида

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)

LH/RH



Код ключа	Покрытие [С]			
	Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
9001 - 9010	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
Замок M22PW	Корпус		Замак5	
	Язык		Сталь - цинк	


Как заказывать :

	M22MS	—	9006	—	H.G	—	90	—	C
Тип замка									
Код ключа									
Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)									
Угол оборота (90°, 180°)									
Покрытие									


* возможность согласования размеров

С целью определения системы надо связаться с дистрибьютором.

Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)




Размеры посадочного отверстия




LH/RH



Код ключа						Покрытие [C]			
						Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
Замок M22EW			Корпус			Замак5			
			Язык			Сталь - цинк			



Размеры посадочного отверстия



LH/RH



Код ключа						Покрытие [C]			
						Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	04	05
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
Замок M22FW			Корпус			Замак5			
			Язык			Сталь - цинк			

Как заказывать:

Тип замка

Код ключа




Размер языка Н (стр.1C-9 - 1C-22)

Покрытие

M22FW — 1333 — H.G — C

* возможность согласования размеров


Замок работает с языками с групп: 15, 16, 17, 19, 21, 35, 36, JZ-001, JK-10018 (стр. 1C-9 - 1C-22)



Размеры посадочного
отверстия


Код ключа						Покрытие [С]				
						Хром	Никель	Zn **	RAL9005	RAL7035
1333	405E	455E	1242E	2432E	RK	01	02	03	04	05
НАЗВАНИЕ			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ				
Замок M19W			Корпус			Замак5				
			Язык			Сталь - цинк				

Как заказывать:



* возможность согласования размеров

** цинк гальванический



Размеры посадочного отверстия





КОД КЛЮЧА		Покрытие [С]			
25001	RK	Хром			
		01			
ТИП КОРПУСА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
Z-2106		Корпус		Замак5	
		Язык		Сталь - цинк	

Как заказывать :

Тип корпуса

Код ключа

Высота языка H = 20, 22, 26



Размеры посадочного отверстия




Код ключа		Покрытие [С]			
827	RK	Хром			
		01			
ТИП КОРПУСА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
Z-0233		Корпус		Замак5	
		Язык		Сталь - цинк	

Как заказывать :




Тип замка

Код ключа


Размер языка H = 15, 17



* возможность согласования размеров






2.529.002






2.529.001

КОД КЛЮЧА	ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.529.001	С ключом	АБС	RAL 9005
2.529.002	Без ключа		07



Размеры посадочного отверстия

КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.611.001	Корпус	Замак5	Хром
			01






Размеры посадочного отверстия

КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
2.612.001	Корпус	Замак5	Хром
			01

stainless
steel

IP69K

LH/RH



Размеры посадочного
отверстия



Замок имеет IP 69K

Применяемые уплотнения согласны с стандартом FDA и имеют допуск к связи с продовольственными продуктами

* материал стандартный нержавеющая сталь 304, есть возможность заказа из нержавеющей стали 316

Сердцевины



T9

KW 8

C9

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
Замок M22 IP	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь
	Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевин

Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)

M22IP




KW 8

18

* возможность согласования размеров

stainless
steel

IP65

Размеры посадочного
отверстия

Замок согласный с нормой NF F 01-054

Замок имеет исследования прочности на процесс открывания и закрывания
и исследования описующие влияние вибрации wg. EN 61373

Подкладка M22 DIN 125 A в комплекте

Сердцевины



T9

KW 8

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
ЗАМОК M22TR	Корпус, сердцевина	Нержавеющая сталь 304
	Язык	Нержавеющая сталь 304


Как заказывать :

	M22TR	—	KW8	—	H.G	—	P
Тип замка							
Тип болта							
Высота языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)							
Версия замка (P-правая, L-левая)							

где: H.G - размер отгибки языка

Внимание:

Замок M22TR сочетается с языками из групп: 13, 14, 33, 34,
Размер H.G подобрать из страницы каталога от 1C-9 до 1C-22



Замок приспособенный к взаимодействию с 3-пкт языком.

ВНИМАНИЕ: Замок фрезерованный из 4 сторон (Тип В установка замка) - под заказ.

где:

ZZR18 = GH=18

ZZR19 = GH=19

ZZR38 = GH=38

ZZR28 = GH=28

ZZR50 = GH=50

Сердцевины									Покрытие [C]
									Хром
D3	D5	T8	T9	KW 8	S	N	C9	KW8-9Z	01
НАЗВАНИЕ					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				МАТЕРИАЛ
ZZR18, ZZR19, ZZR28, ZZR38, ZZR50					Корпус, сердцевины				Сталь
					Язык				Сталь - цинк
ZZR18SN, ZZR19SN, ZZR28SN, ZZR38SN, ZZR50SN					Корпус, сердцевины				Нержавеющая сталь
					Язык				Нержавеющая сталь

Как заказывать :

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка Н (стр. 1C-9 - 1C-22)

Покрытие

ZZR18 — T9 — 18 — C

* возможность согласования размеров




**возможность заказать замок из нержавеющей стали. 316

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JK-1610.01 (стр. 1C-9 - 1C-22)


stainless
steel

IP65

LH/RH



Означает замкнутую
поверхность



Размеры посадочного
отверстия

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	Сердцевины
ZZR18.010	Корпус, сердцевины Язык	Нержавеющая сталь	D5 T8 KW 8

Как заказывать:

ZZR18.010 — KW 8 — H.G

Тип замка

Тип сердцевины

Размер языка Н (стр.1C-9 - 1C-22)






* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ : Заказывая замок следует указать толщину языка

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 33, 38, JZ-002, J-6000.03, J-6000.04, JK-1610.01 (стр.1C-9 - 1C-22)

stainless steel

LH/RH



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			Хром
ZZR28/S	Корпус, сердцевины	Латунь	01
	Язык	Сталь - цинк	-
ZZR28/S SN	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь	-
	Язык	Нержавеющая сталь	-

Как заказывать:

Тип замка	ZZR28/S	—	D3/S	—	H.G	—	L	—	90	—	C
Тип сердцевины											
Размер языка H (стр. 1C-9 - 1C-22)											
Тип замка (L- левый, P- правый)											
Угол оборота (90°, 180°)											
Покрытие											

* возможность согласования размеров

ВНИМАНИЕ:


К замку можно заказать ключ KL D3/S, которого конструкция предотвращает вытягивание из замка ZZR после оборота в открытую позицию

Замок может взаимодействовать с 3-пкт языком с ограничителем стр.1C-17, 1C-18

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок работает с языками с групп: 11, 13, 18, 31, 33, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1C-9 - 1C-22)

LH/RH

**Сердцевины**


D13

Внимание:

1. Ключ можно вложить и вытянуть только в закрытой позиции
2. К замку приспособленный ключ KL-D13 (стр. 2A-115)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
CZ-E1	Корпус, сердцевины	Латунь - цинк
	Язык	Сталь - цинк

LH/RH

**Сердцевины**

D5

T9

KW 8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22R	Корпус, сердцевины	Сталь - цинк
	Язык	Замак5

Как заказывать:

Тип замка	CZ-E1	—	D5	—	27
Тип сердцевины					
Размер языка H = 27, 30, 33 (не относится к M22R)					


* возможность согласования размеров

Внимание: Держатель замка M22R не включается в состав комплекта.


Надо заказать его отдельно под номерами:

- версия оцинкованная сталь: M22R.001.01

- версия нержавеющая сталь: M22R.001.02



Сердцевины		
D3	T9	KW 8







К замку можно заказать специальный ключ стр. 2A-112 до 2A-114 (Ø13,5)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
GE-0101	Корпус, сердцевины	Латунь - хром	01
	Язык	Сталь - цинк	-
GE-0100	Корпус, сердцевины	Латунь - хром	01
	Язык	Нержавеющая сталь	-


Как заказывать :

	GE-0101	—	D3	—	20	—	L	—	C
Тип замка									
Тип сердцевины									
Размер языка Н (20, 22, 24,)									
Версия замка (Р-правая, L-левая)									
Покрытие									


* возможность согласования размеров



Размеры посадочного отверстия



Тип А



Тип В



Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90о.

Сердцевины					Покрытие [С]			
					Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
KW6	KW8	KW8-3	T8	T9	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ			
M22SP		Корпус, сердцевинны			Замак5			
		Язык			Сталь - цинк			

Как заказывать:	M22SP	—	A	—	KW8	—	H.G	—	C	—	90
Тип замка											
Тип корпуса											
Тип сердцевинны											
Размер языка (1C-9 - 1C-22)											
Покрытие											
Угол оборота (90°, 180°)											

* возможность согласования размеров

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 38, (стр. 1C-9 - 1C-22)



Прижимный замок с ходом ок 6 мм.
На чертеже указан замок в версии правой.
Версия левая это зеркальное отражение.

ТИП ЗАМКА	СЕРДЦЕВИНЫ [D]			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD20SN				Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь
	RAILWAY	KW8	T9		


Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевин [D]

высота запирания

Версия замка (L-левая, P-правая)



Где:

H - высота запирания

G - группа языка


Замок M22SD20SN совместим с языками из группы: 16 (стр. 1C-12)

НОВИНКА

LH/RH




IP65





Замок к правой двери

Замок к левой двери



Корпус с полиуретановой прокладкой



ТИП ЗАМКА				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
M22SA2				Корпус, ручка		ZAMAK5
				Язык, Подкладка, Гайка, Внутренний механизм		Сталь оцинк
СЕРДЦЕВИНЫ [X]				ПОКРЫТИЕ [C]		
				Хром		RAL9005
KW8	T8	D3	D5	01	04	

Как заказывать:

Тип замка

Тип сердцевин [X]

Покрытие сердцевина [C]

Версия замка (L-левая, R-правая)

Покрытие корпуса [C]

Высота запираения

Полиуретановая пена


где:

H - размер высоты языка


G - группа языка

Замок M22SA2 работает с языками с групп: 15, 16, 19, 35, 36 (стр. 1C-12 - 1C-19)

M22SA2 — KW8.01 — L.01 — H.G — PUR



LH/RH



Размеры посадочного отверстия





Сердцевины					Покрытие [C]		
					Хром		
T9	KW 8	S	N	RAILWAY	01		
ТИП ЗАМКА				СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22SD30				Корпус, сердцевины		Замак5	
				Язык		Сталь – цинк	
M22SD30-SN				Корпус, сердцевины, Язык		нержавеющая сталь	

Как заказывать:

	M22SD30	—	T9	—	18	—	C	—	P
Тип замка									
Тип сердцевины									
Размер языка H = 18, 20, 22									
Покрытие									
Версия замка (P-правая, L-левая)									

* возможность согласования размеров

Замок M22SD30 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

stainless
steel

Монтажное отверстие

Замок с компенсацией зазора и с защитой перед случайным открытием.
Чтобы открыть/закрыть замок вставку надо вжать а потом повернуть на 90°.

СТЕРЖНИ

KW 7



KW 8



T8



T9

ТИП ЗАМКА

M22SP2

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Корпус, Стержень, Язык

МАТЕРИАЛ

Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Тип языка

M22SP2

—

KW8



—

H.G

Замок работает с языками с групп: 13, 14, 33, 34, (стр. 1C-9 - 1C-22)

stainless steel

LH/RH



Размеры посадочного отверстия

Сердцевины				
T9	KW 8	S	N	RAILWAY

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD40	Корпус, сердцевина	нержавеющая сталь
	Язык	

Как заказывать:




Тип замка	M22SD40	—	T9	—	18	—	P
Тип сердцевины							
Размер языка H = 18, 20, 22							
Версия замка (P-правая, L-левая)							

* возможность согласования размеров

Замок M22SD40 кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

stainless
steel

LH/RH

Размеры посадочного
отверстия

Сердцевины					Покрытие [C]
					Хром
T9	KW 8	S	N	RAILWAY	01

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SC	Корпус, сердцевины	Замак5
	Язык	Сталь – цинк
M22SC SN	Корпус, сердцевины	нержавеющая сталь
	Язык	

Как заказывать:

	M22SC	—	T9	—	3	—	C	—	P
Тип замка									
Тип сердцевины									
Размер языка h = 0, 3, 6, 9, -3, -6, -9									
Покрытие									
Версия замка (правый - P, левый - L)									


* возможность согласования размеров

Замок M22SC кроме замыкания на ключ с разными окончаниями имеет возможность дополнительной защиты навесным замком.

IP65

LH/RH


Тип сердцевины 1



IP65

LH/RH

Тип сердцевины 2



СЕРДЦЕВИНЫ						ПОКРЫТИЕ [С]	
						Хром	RAL 9005
D3	D5	T7	T9	KW 7	KW8	01	04
ТИП ЗАМКА					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
M22SA					Корпус, сердцевины		Замак5
					Язык		Сталь – цинк

Как заказывать :

M22SA — AL — T9 — 3 — C

Тип замка

Тип корпуса + версия (правый - P, левый - L)

Тип сердцевины

Размер языка $h = 0, 3, 6, 9, -3, 6, -9$

Покрытие

* возможность согласования размеров


stainless
steel

IP65


LH/RH




Версия замка А





Версия замка В



Замок к правой двери



Замок к левой двери



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	СТЕРЖНИ			
M22SE SN	Корпус, стержень Язык	Нержавеющая сталь				
			T9	T7	KW8	KW8-2

Как заказывать:

Тип замка

Тип стержня

Версия замка + направление открывания А, В; Р-правый, Л-левый

Высота языка

- для версии А Н=27,5; 32,5; 37,5

- для версии В Н=35; 40; 45


M22SE

T9


AL

32,5

* возможность заказа в другом размере



LH/RH



Размеры посадочного отверстия

СЕРДЦЕВИНЫ		ПОКРЫТИЕ [C]	
		Хром	RAL 9005
T9	KW8	01	04

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SG	Корпус, сердцевина	Замак5
	Язык	Сталь – цинк




Как заказывать :

	M22SG	—	T9	—	30	—	01	—	P
Тип замка									
Тип сердцевин									
Размер языка H = 24; 27; 30; 33; 36									
Покрытие									
Версия замка (P- правая, L- левая)									

* возможность согласования размеров

stainless
steel

IP65

Размеры посадочного
отверстия




А - граница регулировки высоты запираения Н

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22JR-SN	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

	M22JR	SN	—	KW8/9,5	—	27
Тип замка						
Тип стержня						
Высота языка Н=27, 31, 33, 35, 39						

* возможность заказа в другом размере



Размеры посадочного
отверстия

СТЕРЖНИ					ПОКРЫТЕ [С]
					Хром
T9	KW 8	S	N	RAILWAY	01

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK30	Корпус	ZAMAK5
	Стержень	Нержавеющая сталь
	Язык, Подкладка, Гайка	Оцинкованная сталь
M22SK30SN	Корпус, Стержень, Язык, Подкладка, Гайка	Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь:

Нержавеющая сталь: M22SK30 — T9 — 18 — C — P

Тип замка

Тип стержня


Высота языка $H = 18, 20, 22$

Покрыте



Версия замка (Р-правая, L-левая)

* возможность заказа в другом размере

Версия замка А




Замок в версии правой



Монтажное отверстие

Версия замка В






СТЕРЖНИ					ПОКРЫТЕ [C]	
					Хром	RAL 9005
D3	D5	T9	KW 7	KW 8	01	04
ТИП ЗАМКА					СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SK32					Корпус, Стержень	ZAMAK5
					Язык, Подкладка, Гайка	Оцинкованная сталь

Как заказывать:

Тип замка _____
 Тип стержня _____
 Версия замка+направление открывания Р-правый, L-левый _____
 Высота языка _____
 - для версии А: Н=26, 29, 32, 35, 38
 - для версии В: Н=31, 34, 37, 40, 43

Покрыте [C]

* возможность заказа в другом размере




Замок в версии для левой двери. Замок в версии для правой двери это зеркальное отражение.




ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ
M22SK37		Корпус, стержень		ZAMAK5
		Язык, подкладка, гайка Внутренний механизм		Сталь оцинк
СТЕРЖНИ		ПОКРЫТИЕ [C]		
		Хром	RAL9005	
KW8	T8	01	04	

Как заказывать:

- Тип замка
- Версия замка L-левая, P-правая
- Отделка корпуса
- Тип стержня
- Покрытие стержня
- Высота запираения



где:
H - размер откинута языка
G - группа языка
Замок M22SK37 работает с языками из групп: 15, 16, 19, 35, 36 (стр. 1C-12 - 1C-19)


stainless
steel*Винт свинтс потайной
головкой M4M22K / M22K15 / M22KW
M22SK30 / M22SK32

Крышка 2.904.020SN работает с замками : M22K, M22K15, M22KW, M22SK30, M22SK32, M22SK37.


* не входит в комплект поставки

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ПОДРОБНО	МАТЕРИАЛ
2.904.020SN	Крышка	Нержавеющая сталь электрополированная

Версия замка А



Версия замка В




stainless steel

IP65



LH/RH



Замок в версии левой



Замок в версии правой



Монтажное отверстие

Спектр высоты Н языка для замка в версии В

Язык	Н
1 Отогнутый на 18мм	10 - 20
	46 - 56
2 Отогнутый на 9мм	19 - 29
	37 - 47
3 Простой	28 - 38

Замок имеет IP65.

Замок имеет двухступенный прижим.

Замок работает с ключом 2.KLKW8.001

(стр. 2A-112 - 2A-113).

D - Диапазон регулировки языка для замка M16SD22 тип В.

Ts - толщина монтажной жести.

В замке M16SD22 тип В отогнутый язык может быть монтированный обусторонно..

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M16SD22	Корпус, стержень, язык	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Тип замка _____
 Тип стержня _____
 Версия замка + направление открывания Р-правый, Л-левый _____
 Высота языка _____
 - для версии А: H=13, 22, 31, 40
 - для версии В: Язык 1, 2, 3 (таблица выше)




M16SD22 — KW8 — BL — 22

Стержни




stainless
steel

IP65



Монтажное отверстие

Замок имеет IP 65.
Замок имеет двухступенчатый давление
Стоимость X обозначает спектр регулирования языка

Сердцевины

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M22SD22	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь 304
	Язык	Нержавеющая сталь 304




Как заказывать :

	M22SD22	—	T9	—	22	—	SN	—	P
Тип замка									
Тип болта									
Высота языка H=									
Исполнение поверхности									
Версия замка (P-правая, L-левая)									

stainless
steel

RoHS

LH/RH



Размеры посадочного
отверстия

Сердцевины



KW 8

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.530.001	Корпус, сердцевины	Нержавеющая сталь
	Язык	Нержавеющая сталь

* возможность согласования размеров

Как заказывать :




2.530.001 — KW8

Тип замка

Тип болта

stainless
steel

НОВИНКА

Размеры посадочного
отверстия

Замок со сложным доступом.

Оборот язычка возможно только после нажатия стержня при помощи ключа.

Удаление ключа из замка возможно только в закрытой позиции.

Замок работает с ключом 2.KL-D5.001 (стр. 2A-112 - 2A-113)

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ТИП БОЛТА [X]	МАТЕРИАЛ
M28-1	Корпус, Стержень, Язык	 D5	Нержавеющая сталь электрополированная

Как заказывать:

Тип замка

Тип болта [X]

Материал / покрытие

M28-1




D5

SN

* возможность сделания в другом размере под специальный заказ



stainless
steel

НОВИНКА




Размеры посадочного
отверстия

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M28-2	Корпус, Стержень, Язык	Нержавеющая сталь электрополированная

LH/RH



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
2.528.001	Корпус, сердцевина	Замак5	01
	Язык	Сталь - цинк	-






ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.528.002	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать :

Тип замка




Покрытие

2.528.001 — С



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
2.525.001	Корпус	Замак5	01
	Затвор	Сталь - цинк	-

IP54



Размеры посадочного отверстия

Угол оборота замка 90°


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.527.001	Корпус	Замак5	04
	Ручка	Полиамид	04
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:

Тип замка

Покрыте

2.525.001 — С





СТЕРЖНИ	
T10	BT

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
M24C	Корпус, Стержень	Нержавеющая сталь
	Язык	Полиамид
	Гайка	Латунь

Как заказывать:	M24C	—	T10	—	SN
Тип замка					
Тип стержня					
Отделка поверхности					



Замок имеет возможность втупительного напряжения пружины.

RoHS

размеры посадочного
отверстия

СЕРДЦЕВИНА			ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW 8	S	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M19DC			Корпус		Замак5	
			Язык, сердцевина		Сталь - цинк	

RoHS

Размеры посадочного
отверстия

СЕРДЦЕВИНА			ПОКРЫТИЕ [C]			
			Хром	Никель	RAL 9005	RAL 7035
T9	KW 8	S	01	02	04	05
ТИП ЗАМКА			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		МАТЕРИАЛ	
M22DC			Корпус		Замак5	
			Язык, сердцевина		Сталь - цинк	

Как заказать

Тип замка

Форма насадки


Размер языка H = 14, 17, 20

Покрытие


M22DC — T9 — 14 — C

* означает возможность согласования размеров


LH



Самодействующий поворот
замка в закрытое положение



Замок в версии левой,
версия правая это зеркальное отображение



Размеры посадочного
отверстия

RH



Замок с языком
в версии левой



Замок с языком
в версии правой

НОМЕР В КАТАЛОГЕ		ВЕРСИЯ	МАТЕРИАЛ						
JZ-3522L		Левая	ЗАМАК						
JZ-3522P		Правая							
СОПОСТОВИМЫ ЗАМКИ M22			СЕРДЦЕВИНЫ			ПОКРЫТИЕ [C]			
ТИП ЗАМКА	GH	МАТЕРИАЛ							
M22-3	18	ЗАМАК				Хром	Никель	RAL9005	RAL7035
M22-30	30								
M22-60	60		KW8	D5	T9				

Как заказать

Тип замка

Форма насадки

Покрытие [C]




Номер в каталоге язык

M22-3

D5.01

JZ-3522L

НОВИНКА



Замок автоматически возвращается
в закрытое положение



ТИП ЗАМКА	СТЕРЖЕНЬ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
				Хром
M22-6	 T8	Корпус, Стержень, Язык самозакрывающийся	Замак	01

Как заказывать :

Тип замка
Тип сердцевинки
Покрытие



Замок с ручкой блокированной навесным замком



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
M22PM-K	Корпус, стержень	ZAMAK	RAL 9005
	Язык	Сталь	04
M22PM-K.SN	Корпус, стержень, язык	Нержавеющая сталь	-


Как заказывать:

	M22PM-K	—	H.G	—	C
Тип замка					
Тип языка					
Покрытие					

Замок M22PM-K работает я языками без ограничителя из групп:
15, 16, 18, 35, 36, JK-10018, J-6000.01, J-6000.02

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

При заказе надо написать толщину языка.
Навесной замок не находится в комплекте.
* возможность заказа в другом размере.



Монтажное отверстие


SWORZNIE				
D5	KW 6	T8		
ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
M22BK	Корпус, Стержень	ZAMAK	RAL 9005	
	Язык	Оцинкованная сталь	04	
			-	

Как заказывать:

	M22BK	—	KW8	—	H.G.	—	C
Тип замка							
Тип стержня							
Тип языка							
Покрытие							

Замок работает с языками без ограничителя с групп: 15, 19, 35 (стр. 1C-12, 1C-14, 1C-19),
H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)

Замок с ручкой блокированной навесным замком



Размер посадочного отверстия




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Хром
2.506.001	Корпус, Ручка	Замак5	01
	Язык	Сталь - цинк	-

Как заказывать:

Тип замка: 2.506.001
 Тип языка: H.G
 Покрытие: С

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа) подобрать из страниц от 1С-9 до 1С-22
 Замок работает с языками с групп: 15, 16, 35, 36



IP54



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			Никель
2.M19.001	Корпус, Язык	Замак5	02

Как заказывать:




Тип замка: 2.M19.001
 Покрытие: С



Версия левая
2.630.001



Версия правая
2.630.002



Монтажное отверстие

Внимание: Зажимный замок приспособенный к элементов из пластмассы

Замок после открытия возвращает самостоятельно в закрытую позицию.


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.630.001	Корпус, сердцевины	Полиамид	07	08
2.630.002	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

2.630.001 — C

Тип замка _____

Покрытие _____



Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.603.001	Корпус, сердцевина	Полиамид	07


Как заказывать:

Тип замка

Покрытие

2.603.001

C



Монтажное отверстие



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
M22D-M	Корпус, сердцевина	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:

Тип замка

Тип языка (ст. 1C-9 - 1C-24)

Цвет корпуса (RAL 9005, RAL 7035)



M22D-M

H.G

C

* возможность согласования размеров

H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)





Монтажное отверстие

Внимание: Замок монтируемый с кодом ключа 2233X

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.616.001-H	Корпус	Замак5	-	04
	Язык	Сталь – цинк	-	04
2.616.101-H	Корпус	Замак5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	01	-

* возможность согласования размеров








Монтажное отверстие

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.616.002-H	Корпус	Замак5	-	04
	Язык	Сталь – цинк	-	04
2.616.102-H	Корпус	Замак5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	01	-

* возможность согласования размеров

Как заказывать:





Размеры посадочного
отверстия



ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			МАТЕРИАЛ И ОТДЕЛКА	
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	Ручка	Корпус
				ZAMAK	
GH=18 Tsmax-8	2.PM18.002	2.PM18.004	2.PM18.006	RAL9005	
	2.PM18.001	2.PM18.003	2.PM18.005	Chrom	
GH=30 Tsmax-18	2.PM30.002	2.PM30.004	2.PM30.006	RAL9005	
	2.PM30.001	2.PM30.003	2.PM30.005	Chrom	
GH=40 Tsmax-28	2.PM40.002	2.PM40.004	2.PM40.006	RAL9005	
	2.PM40.001	2.PM40.003	2.PM40.005	Chrom	
GH=60 Tsmax-48	2.PM60.002	2.PM60.004	2.PM60.006	RAL9005	
	2.PM60.001	2.PM60.003	2.PM60.005	Chrom	

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ОТДЕЛКА [C]	
	Вставка 1333	Вставка RK	Без вставки	Ручка	Корпус
				Полиамид*	ZAMAK
GH=18 Tsmax-8	2.PMPA18.002	2.PMPA18.004	2.PMPA18.006	RAL9005	RAL9005
	2.PMPA18.001	2.PMPA18.003	2.PMPA18.005		Хром
GH=30 Tsmax-18	2.PMPA30.002	2.PMPA30.004	2.PMPA30.006		RAL9005
	2.PMPA30.001	2.PMPA30.003	2.PMPA30.005		Хром
GH=40 Tsmax-28	2.PMPA40.002	2.PMPA40.004	2.PMPA40.006		RAL9005
	2.PMPA40.001	2.PMPA40.003	2.PMPA40.005		Хром
GH=60 Tsmax-48	2.PMPA60.002	2.PMPA60.004	2.PMPA60.006		RAL9005
	2.PMPA60.001	2.PMPA60.003	2.PMPA60.005		Хром

ЗАМОК С РУЧКОЙ-БАБОЧКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА СО СТЕРЖНЕМ

РАЗМЕР GH	НОМЕР В КАТАЛОГЕ		МАТЕРИАЛ И ОТДЕЛКА		
	Стержень KW8	Стержень T8	Ручка	Корпус	Стержень
			ZAMAK		Сталь
GH=18 Tsmax-8	2.PM18-KW8	2.PM18-T8	RAL9005		

Как заказывать::

Номер в каталоге

Тип языка

2.PM18.002 — H.G

где:

H.G:

H - высота запирания

G - группа языков


Ts - толщина двери

Замок работает с языками из групп:: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 34, 38, JK-1610.01

Каждый из замков поставляется в комплекте с двумя ключами.

Ручка замка 2.PMPA это двухкомпонентный элемент, сделанный в технологии впрыска пластмассы на внутреннем элементе из металла (ZAMAK).

Замок с ручкой-бабочкой со стержнем 2.PM18 KW8 (T8) позволяет аварийно открыть с помощью ручки-бабочки, стандартное открытие замка реализуется при помощи ключа KW8 или T8.




Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
RW300	Корпус, ручка	Полиамид	07	08
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать:	RW300	—	H.G	—	1333	—	C
Тип замка							
Размер языка H (стр.1C-9 - 1C-22)							
Код ключа							
Покрытие							

* возможность согласования размеров
H.G - размер высоты языка (H-высота запираения, G-группа)
Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1C-7 - 1C-20)



Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Корпус, ручка	Замак5**
Язык	Сталь – цинк**

НАЗВАНИЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [C]
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	
L 18 (GH=18)	2.L18.002	2.L18.004	2.L18.006	RAL 9005
	2.L18.001	2.L18.003	2.L18.005	Хром
L 30 (GH=30)	2.L30.002	2.L30.004	2.L30.006	RAL 9005
	2.L30.001	2.L30.003	2.L30.005	Хром
L 40 (GH=40)	2.L40.002	2.L40.004	2.L40.006	RAL 9005
	2.L40.001	2.L40.003	2.L40.005	Хром
L 60 (GH=60)	2.L60.002	2.L60.004	2.L60.006	RAL 9005
	2.L60.001	2.L60.003	2.L60.005	Хром

Как заказывать:

Обозначение в каталоге



Размер языка Н (стр.1C-9 - 1C-22)

2.L30.003 — H.G

* возможность согласования размеров

** возможность исполнения из нержавеющей стали 1.4404

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1C-9 - 1C-22)



Монтажное отверстие

НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Корпус, ручка	Замак5**
Язык	Сталь – цинк**

НАЗВАНИЕ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ			ПОКРЫТИЕ [С]
	Вставка 1333	Вставка - RK	Без вставки	
Т 18 (GH=18)	2.T18.002	2.T18.004	2.T18.006	RAL 9005
	2.T18.001	2.T18.003	2.T18.005	Хром
Т 30 (GH=30)	2.T30.002	2.T30.004	2.T30.006	RAL 9005
	2.T30.001	2.T30.003	2.T30.005	Хром
Т 40 (GH=40)	2.T40.002	2.T40.004	2.T40.006	RAL 9005
	2.T40.001	2.T40.003	2.T40.005	Хром
Т 60 (GH=60)	2.T60.002	2.T60.004	2.T60.006	RAL 9005
	2.T60.001	2.T60.003	2.T60.005	Хром

Как заказывать:

Обозначение в каталоге


Размер языка Н (стр.1С-9 - 1С-22)

2.T30.003 — H.G

* возможность согласования размеров


** возможность исполнения из нержавеющей стали 1.4404

Замок работает с языками с групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610.01 (стр. 1С-9 - 1С-22)

Чтобы установить пылезащищающую крышку на замок с ручкой Т надо снять ручку с корпуса замка откручивая винт (А), потом переложить крышку через стержень ручки и установить замок в обратном порядке для демонтажа.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОВМЕСТИМЫЕ ЗАМКИ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.904.010	2.T	Эластичная пластмасса	07
	1B.RW510		




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВЫСОТА GH ЗАМКА
		RAL 9005	RAL 7035	
1C.DB.002	Внутренняя ручка (Полиамид PA6 GF30) Оцинкованный винт	07	08	18
				30
				40
				60




Как заказывать :

Номер в каталоге


Покрытие

Высота GH замка к которому будет монтируемая ручка





ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.800.001	Ручка	Алюминий	04
	Язык, Основа, Держатель	Оцинкованная сталь	-




ЕЗамок работает я языками с ограничителем с групп: 12, 32, (стр. 1C-10, 1C-17)

Тяги страница 1C-4, 1C-5,


Ts - толщина монтажной жести

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.540.001	Ручка, Корпус, Блокада	ZAMAK	04
	Язык	Оцинкованная сталь	-

stainless
steel




Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.531.001	101	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь
2.531.101	-	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь

stainless
steel



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	КОД КЛЮЧА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.532.001	101	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь
2.532.101	-	Корпус, Язык	Нержавеющая сталь



Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.526.001	Корпус	Нержавеющая сталь
	Блокировка	Замак5





Монтажное отверстие




Внимание:
В комплект 1 пара ключи
Замок продается с вставкой патентной

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.544.001	Корпус	Нержавеющая сталь
	Держатель	





Монтажное отверстие




H	Язык 1 пкт	Язык 2 пкт	Язык 3 пкт
	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.608.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	Замак	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-



Монтажное отверстие



H	Язык 1 пкт	Язык 2 пкт	Язык 3 пкт
	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.609.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	Замак	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

Как заказывать :

Тип замка



Тип Языка

Покрытие


2.609.001

— 601

— C





H	ЯЗЫК 1 ПКТ	ЯЗЫК 2 ПКТ	ЯЗЫК 3 ПКТ
	GH=12,5		
2	601	625	631
3,5	602		632
6,5	603		633
9,5	604		634
12,5	605		635
15,5	606		636
18,5	607		637
21,5	608		638




Монтажное отверстие

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.606.001	Корпус	Полиамид	07	-
	Держатель	Замак5	-	05
	Язык	Сталь – цинк	-	-



H	ЯЗЫК 1 ПКТ	ЯЗЫК 2 ПКТ	ЯЗЫК 3 ПКТ
	GH=20,5		
11,2	601	625	631
12,7	602		632
15,7	603		633
18,7	604		634
21,7	605		635
24,7	606		636
27,7	607		637
30,7	608		638




Монтажное отверстие

Таб. Коды языков к заказу

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			Хром	RAL 9005
2.607.001	Корпус	Полиамид	-	07
	Держатель	Замак5	01	-
	Язык	Сталь – цинк	-	-

* возможность согласования размеров

Как заказывать :






2.533.101






2.533.001



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
2.533.001	Корпус	Замак5	RAL 9005
2.533.101*			04

* замок с вставкой патентной.






размеры посадочного отверстия



При заказе указать размер Н язык блокировки

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.604.001	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-



Монтажное отверстие




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.605.001	Корпус, ручка	Полиамид	07
	Язык	Сталь - цинк	-


Как заказывать :

Тип замка — 2.605.001 — 29 — С
 Высота языка H=21, 25, 29, 33, 37
 Покрытие


Замок имеет скачок возмещающий зазор.




2.613.00.000






2.613.11.000



Монтажное отверстие






ТИП ВСАВКИ	НОМЕР В КАТАЛОГЕ				ДИАПАЗОН ЯЗЫКА	
	RAL 9005	04	Хром	01	H2	H1
Без вставки	2.613.00.110		2.613.00.130		6-16	56-66
	2.613.00.210		2.613.00.230		16-26	46-56
	2.613.00.310		2.613.00.330		26-36	56-46
Отвертка	2.613.11.110		2.613.11.130		6-16	56-66
	2.613.11.210		2.613.11.230		16-26	46-56
	2.613.11.310		2.613.11.330		26-36	56-46
НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			МАТЕРИАЛ		
2.613.00.000	Корпус, Держатель			Замак5		
	Язык			Сталь – цинк		



Монтажное отверстие




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
				Хром	RAL 9005
2.615.146.10	С патентным ключом	Корпус	Замак5	-	04
2.615.346.10	Без ключа			-	04
2.615.146.30	С патентным ключом	Корпус	Замак5	01	-
2.615.346.30	Без ключа			01	-



Монтажное отверстие






НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]	
				Хром	RAL 9005
2.615.124.10	С патентным ключом	Корпус	Замак5	-	04
2.615.324.10	Без ключа			-	04
2.615.124.30	С патентным ключом	Корпус	Замак5	01	-
2.615.324.30	Без ключа			01	-





Версия без ключа

2.601.101 — 29 — 04

Покрытие [с]



Монтажное отверстие






Зажимный замок :

-5.509.001A для жести толщиной 1,2 mm-1,6 mm

-5.509.001B для жести толщиной 1,75 mm-2,2 mm

ТИП ЗАМКА	РАЗМЕР [H]	ПОКРЫТИЕ, МАТЕРИАЛ [C]	
		RAL9005 - ABS	RAL7035 - PA6
2.509.001A	1,8	07	08
2.509.001B	2,5		







Монтажное отверстие



Зажимный замок:

-5.509.002 для жести толщиной 1 mm - 1,5 mm

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.509.002	Корпус	Полиамид	07	08



Монтажное отверстие



Для листов: 0.8 - 1.6 mm L = 37.3 + 0.9 mm
Для листов: 1.7 - 2.0 mm L = 38.7 + 0.2 mm



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.509.003	Корпус, раздвижные часть	Полиамид	07	08

Как заказывать :




Тип замка

Покрытие

2.509.001A

C

НОВИНКА



Уплотнение закрытых двери при помощи сложения держателя замка в его корпусе.

Высота запирания (размер Н) регулируется в диапазоне от 10 до 60 мм.

Высота запирания устанавливается при установке замка и запирается при помощи ключа HEX 4 - основной момент затягивания регуляционного винта: 5 Nm.

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]		ВСТАВКА С ЦИЛИНДРОМ	
			Хром	RAL9005	Код ключа	
2.516.001	Корпус, Ролик засова	Полиамид PA6 GF	-	07	другой код RK	1333
	Ручка	Замак	01	04		
	Затвор, Втулка засова	Замак	-	-		

СЕРДЦЕВИНА				ПОКРЫТИЕ [C]	
D5	T9	KW 8	S	Хром	RAL9005*
				01	04

Как заказывать:

Номер в каталоге

Код ключа / Тип сердцевин .[C]




где: C - тип обработки поверхности штифта

Покрытие корпуса [C]

Ручка покрытие [C]

2.516.001 — KW8.C — 07 — 04

* другие цвета под индивидуальный заказ


IP65


Монтажное отверстие

Уплотнение закрытых двери через осевое движение втулки вместе с засовом и блокировка замка в закрытой позиции происходит, когда ручка замка сложена в корпус. Позиция засова (размер H) регулируется от 13 до 75 мм. Положение засова на втулке засова определяется во время сборки и затем блокируется прижимным винтом с помощью ключа HEX2,5 мм - минимальный рекомендуемый момент затяжки 3 Нм. Держатель замка доступен в двух цветах: черном (RAL9005) и сером (RAL7035)


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL9005	RAL7035
2.515.001	Корпус, Ролик засова	Полиамид PA6 GF	07	-
	Ручка	Замак	04	05
	Затвор, Втулка засова	Замак	-	-




Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие корпуса




Ручка покрытие








Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.511.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	
2.511.001SN	Корпус	Нержавеющая сталь	-
	Уплотнитель	Эластомер	






Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.610.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	






Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.610.002	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	




Монтажное отверстие

ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.510.001	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	





Монтажное отверстие


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [С]
			RAL 9005
2.510.003	Корпус	Сталь – цинк	04
	Уплотнитель	Эластомер	



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.510.002	Корпус	Нержавеющая сталь	04
	Уплотнитель	Эластомер	




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL 9005
2.510.005	Корпус	Нержавеющая сталь	04
	Уплотнитель	Эластомер	




Монтажное отверстие


NR	Размеры [mm]			
	A	B	C	D
2.510.002	90	95	98	120
2.510.005	80	98,5	103	113,5

stainless
steel

Сердцевина



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.504.001	Корпус, сердцевина Пружина	Нержавеющая сталь

stainless
steel


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.504.002	Корпус, сердцевина Пружина	Нержавеющая сталь

Как заказывать :



2.504.001 — KW8

Тип замка


Тип стержня




ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.200.001	Роликовый запор	Корпус	Оцинкованная сталь
		Освобождающий запор	ПОМ



ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.210.001SN	Роликовый запор	Корпус	Нержавеющая сталь
		Освобождающий запор	ПОМ




2.521.004




2.521.001


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.521.001	Корпус, сердцевина, язык	Сталь – цинк
2.521.004	Корпус, сердцевина, язык	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.505.001	База замка	Сталь – цинк
	Язык-крюк	Сталь – цинк
	Пружина замка	Нержавеющая сталь



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.503.002	Сердцевина	Сталь – цинк
2.503.002SN	Сердцевина	Нержавеющая сталь



СЕРДЦЕВИНЫ		
KW8-14	KW8-8	T8-9
ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.520.001SN	Корпус, сердцевина Язык	Нержавеющая сталь


Как заказывать:

Тип замка или номер в каталоге


Тип сердцевин

Высота сердцевин H


2.520 — T8 — 9

stainless
steel


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.501.001	Корпус / язык	Сталь – цинк/ Полиамид
2.501.001SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь/ Полиамид

stainless
steel


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.501.003	Корпус / язык	Сталь – цинк/ Полиамид
2.501.003SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь/ Полиамид



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.512.001	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.512.001SN	Корпус / язык	Stal nierdzewna / Полиамид




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.512.002	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.512.002SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь / Полиамид




ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.502.001	Корпус / язык	Сталь – цинк / Полиамид
2.502.001SN	Корпус / язык	Нержавеющая сталь / Полиамид





Направление отклонения языка




Максимальный диаметр тяги для запираания это 17 мм



ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.507.001	Корпус	Оцинкованная сталь
	Язык	Окисленная сталь



Замок люка



Держатель замка люка


ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.700.001	Замок люка	Нержавеющая сталь AISI 316L
	Держатель замка люка	Нержавеющая сталь AISI 304

stainless
steel


НОВИНКА






TR12-1



TR12-2






TR12-3



Монтажное отверстие

Гайка TR12x2,5



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СЕРДЦЕВИНЫ [D]			СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
TR12-1 TR12-2 TR12-3				Корпус, Стержень	Нержавеющая сталь
TR12x2,5	-			Гайка	Нержавеющая сталь

Как заказывать:

Номер в каталоге


Тип болта

TR12-1 — HEX10


Гайка TR12x2,5 надо заказать отдельно




Крышка 2.904.005




Крышка 2.904.006



Крышка 2.904.007



Крышка 2.904.008




Внимание:


в случае употребления открывающей ручки размер Н уменьшится на 2 мм

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]
			RAL9005
2.904.005	M22	TPE	07
2.904.006	M24		
2.904.007	M19W		
2.904.008	M16		


* поз специальный заказ возможный цвет 7035




2.905.004A





2.905.003A



2.905.004B



2.905.003B



ТИП ЗАМКА	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
			RAL 9005	RAL 7035
2.905.004A	Держатель замка M22	Полиамид PA6 GF30	07	08
2.905.004B				
2.905.003A	Держатель замка M19	Полиамид PA6 GF30	07	08
2.905.003B				

How to order :

Номер в каталоге

Покрытие


2.905.003A

C


* Возможность сделания логотипа на держателе 2.905.004B размерам 8x25 мм.

Держатель 2.905.904 работает со всеми замками M22 наружным диаметром шворота корпуса $\varnothing 28$.

2.905.003 и 2.905.013 работают с замками M19W, M19DC, Z-2106, 2.612.001.





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.907.002	Защищающая подкладка	Сталь – цинк
2.907.002SN	Защищающая подкладка	Нержавеющая сталь




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.911.001	Защищающая подкладка	Сталь – цинк
2.911.001SN	Защищающая подкладка	Нержавеющая сталь

stainless
steel

Блокировка ST2



Блокировка 2.902.001





Блокировка 2.902.002


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.902.001	M22	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.902.001SN	M22	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.902.002	M24	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.902.002SN	M24	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь

stainless
steel

Блокировка ST2.02




Блокировка 2.904.101



Блокировка 2.905.102


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.904.101	M22	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.904.101SN	M22	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.905.102	M24	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.905.102SN	M24	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь

Блокировка ST1




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.901.001	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.901.001SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь


Блокировка ST1



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.901.002	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.901.002SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.903.001	Стопа, крышка	Сталь – цинк
2.903.001SN	Стопа, крышка	Нержавеющая сталь
2.903.001AL	Стопа, крышка	Алюминий



* Возможность сделания индивидуального логотипа.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ	ТИП ЗАМКА	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
2.910.001	M22	Стопа Крышка замка	Сталь оцинк Замак
2.910.002	M24		
ПОКРЫТИЕ [C]			
		RAL9005	
02		04	

Как заказывать:

Номер в каталоге

Покрытие

2.910.001 — C





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
2.KLE-GZ.001	Полиамид	07	08

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа

Покрытие





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
		RAL 9005	RAL 7035
2.KLF-GZ.001	Полиамид	07	08

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа


Покрытие





Возможность сделания индивидуального логотипа на ключу.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	Тип ключа [X]			Покрытие [C]	
2.KLB-X.001	Полиамид				RAL 9005	RAL 7035
		D5	T9	KW 8	07	08



НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	Тип ключа [X]				Покрытие [C]	
2.KLA-X.001	Полиамид					RAL 9005	RAL 7035
		D5	T9	KW 8	C9	07	08

Как заказывать:



Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KLA-X.001

C

Ручка для стержня T13



Ручка для стержня T13, для замков M22-2 и M22-DU (стр. 2A-9 и 2A-11)

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	Покрытие [C]
			RAL 9005
2.KLD-T13.001	Ручка, Заглушка	Полиамид	07
	Винт M5x10	Сталь – цинк	-


Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KLD-T13.001

C





Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ											МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.001											Замак5			
Тип ключа [X]											Покрытие [C]			
											Без	Хром	Никель	RAL 9005
D3	D5	T6	T7	T9	KW6	KW7	KW8	N	C9	Q	00	01	02	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие





НОМЕР В КАТАЛОГЕ											МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.002											Замак5			
Тип ключа [X]											Покрытие [C]			
											Без	Хром	Никель	RAL 9005
T9	T10	KW6	KW7	KW8	KW8 zew	C9	D9				00	01	02	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие





НОМЕР В КАТАЛОГЕ				МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.003				Замак5			
Тип ключа [X]				Покрытие [C]			
				Без	Хром	Никель	RAL 9005
D3	D5	T9	KW8	00	01	02	04

Как заказывать:


Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.003

—

C



Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ			МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.004			Замак5			
Тип ключа [X]			Покрытие [C]			
			Без	Хром	Никель	RAL 9005
D5	T9	KW8	00	01	02	04

Как заказывать:


Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие

2.KL-X.004

—

C






НОМЕР В КАТАЛОГЕ		МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.005		Замак5			
Тип ключа [X]		Покрытие [C]			
		Без	Хром	Никель	RAL 9005
D3S	D5S	00	01	02	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие




Возможность изготовить логотип на ключе под заказ.


НОМЕР В КАТАЛОГЕ							МАТЕРИАЛ			
2.KL-X.006							Замак5			
Тип ключа [X]							Покрытие [C]			
							Без	Хром	Никель	RAL 9005
KW8	T9	T10	T11	T12	T13	HEX9	00	01	02	04

Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]

Покрытие





НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ	Тип ключа [X]	Покрытие [C]			
2.KL-X.007	Замак5		Без	Хром	Никель	RAL 9005
		D13S	00	01	02	04


Как заказывать:

Номер в каталоге, Тип ключа [X]


Покрытие

2.KL-D13S.007


C




НОМЕР В КАТАЛОГЕ	МАТЕРИАЛ
2.KL-D13S.008	Сталь – цинк



Стандартные насадки ключа



Добавительная насадка [X]



Демонтированный двухсторонний бит с плоской насадкой (S) и типа Позидрив (PZ2)
Ключ поставляется с двухсторонним битом, дополнительные насадки N или S надо заказать отдельно.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	Покрытие [C]			
			Без	Хром	Никель	RAL 9005
2.KL.009	Ключ, дополнительные насадки	Замак5				
	Бит S / PZ2	Инструментальная сталь	00	01	02	04



Как заказывать :

Номер в каталоге

Добавительная насадка

в случае заказа более чем одной надо написать символ после запятой
в случае заказа ключа без добавительной насадки пропустить

Покрытие [C]




Тип ключа [X]											
D3	D5	T6	T9	T10	KW6	KW7	KW8	N	C9	C	L
НОМЕР В КАТАЛОГЕ		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					МАТЕРИАЛ				
2.KLT-WF.001		Окончание					Сталь – цинк				
		Крестовина					Нержавеющая сталь				

Как заказывать :


Номер в каталоге

Тип ключа





ЗАМОК ZG



ЗАМОК ZG AX


Форма и размер
посадочного отверстия

Таблица № 1

КОД ЯЗЫКА	H*	L*	СТЕРЖНИ [X]		
001	16	30			
002	16	45			
003	19	30			
004	19	45	GZ	N	
ТИП ЗАМКА		СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ	ПОКРЫТИЕ [C]	
				RAL 9005	RAL 7035
ZG.001		Корпус, сердцевина	Полиамид	07	08
ZGAX.01		Блокировка	Сталь - цинк	-	-
ZGAX.02			Нержавеющая сталь		

Как заказывать :



Тип замка

Тип стержни [X]

Код языка

Покрытие [C]

ZGAX.01 — GZ — 003 — C



Адаптер к замкам типа M22 уменьшает монтажную толщину двери для дверей с изоляцией
Работает с замками M22, M22-30, M22-60.
Ts - монтажная толщина дверей.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
2.920.001	Адаптер	Оцинкованная сталь

