





WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

MODUŁ PRZEJŚCIOWY ŚRUBOWY-PRZEWÓD TAŚMOWY IDC

Klasyczne moduły przejściowe pomiędzy urządzeniami elektronicznymi a układem elektrycznym/sterowania. Umożliwiają podłączenie takich urządzeń jak: roboty, urządzenia pomiarowe, panele sterujące, panele operatorskie, sterowniki PLC, komputery PC, czytniki optyczne, czujniki itp. Bez potrzeby lutowania i montażu specjalnych kabli.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V AC/DC
Napięcie maksymalne:	35V AC/DC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	24-12AWG 0,25-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	7mm



Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
10	IS2-IDC-S-10	2 013 010	92,6	70,6	45
14	IS2-IDC-S-14	2 013 014	92,6	70,6	50
16	IS2-IDC-S-16	2 013 016	92,6	70,6	52,5
20	IS2-IDC-S-20	2 013 020	92,6	70,6	60
26	IS2-IDC-S-26	2 013 026	92,6	70,6	75
30	IS2-IDC-S-30	2 013 030	92,6	70,6	85
34	IS2-IDC-S-34	2 013 034	92,6	70,6	95
40	IS2-IDC-S-40	2 013 040	92,6	70,6	110

Ilość biegunów	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
50	IS2-IDC-S-50	2 013 050	92,6	70,6	135
64	IS2-IDC-S-64	2 013 064	92,6	70,6	170

