

SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, zaślepki z mosiądzu niklowanego, wysoki stopień ochrony, odporność na zmiany temperatur, do ruchomych aplikacji morskich



Odporność na korozję



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Odporność na temperaturę

Korzyści

Wysoki stopień ochrony

Odporność na nagłe zmiany temperatury

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D

Urządzenia, maszyny i aparatura

Ruchome aplikacje morskie i okrętowe

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

SKINDICHT® BL-M ATEX

Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0029X
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -30°C do +90°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BL-M ATEX

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	Thread length D mm	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	M 12 x 1,5	16	5	17.8	50
52103113	M 16 x 1,5	20	5	22.0	50
52103123	M 20 x 1,5	24	6	26.4	50
52103133	M 25 x 1,5	29	7	31.9	50
52103143	M 32 x 1,5	36	8	39.6	25
52103153	M 40 x 1,5	45	8	49.5	25
52103163	M 50 x 1,5	54	9	59.0	10
52103173	M 63 x 1,5	67	10	73.5	10