



MODUŁ ROZDZIAŁU SYGNAŁÓW PLC I/O ŚRUBOWY

Moduły rozdziału sygnałów I/O PLC. Koniec z kompletowaniem złączy i martwieniem się o zasilanie. Teraz nawet 1 moduł wystarczy by podłączyć sygnały wejściowe i wyjściowe do szafy sterującej. Każdy punkt wyposażony jest w dwa bieguny zasilające, biegun sygnałowy i sygnalizację LED (oprócz modułów analogowych). Poprawne podłączenie zasilania jest sygnalizowane kontrolką LED. Te moduły dostępne są w trzech rodzajach: PNP (sterowanie plusem), NPN (sterowanie minusem), ANALOG (bez LED).

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V DC
Napięcie maksymalne:	30V DC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Maksymalne obciążenie szyny zasilającej:	16 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	24-12AWG 0,25-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	7mm



Ilość biegunów	Rodzaj	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
4	SOURCE	IS2-PLCT-S-4-C	2 037 004	92,6	80	50
8	SOURCE	IS2-PLCT-S-8-C	2 037 008	92,6	80	70
12	SOURCE	IS2-PLCT-S-12-C	2 037 012	92,6	80	90
16	SOURCE	IS2-PLCT-S-16-C	2 037 016	92,6	80	110
24	SOURCE	IS2-PLCT-S-24-C	2 037 024	92,6	80	150
32	SOURCE	IS2-PLCT-S-32-C	2 037 032	92,6	80	190
4	SINK	IS2-PLCT-S-4-S	2 038 004	92,6	80	50
8	SINK	IS2-PLCT-S-8-S	2 038 008	92,6	80	70
12	SINK	IS2-PLCT-S-12-S	2 038 012	92,6	80	90
16	SINK	IS2-PLCT-S-16-S	2 038 016	92,6	80	110
24	SINK	IS2-PLCT-S-24-S	2 038 024	92,6	80	150

Ilość biegunów	Rodzaj	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
32	SINK	IS2-PLCT-S-32-S	2 038 032	92,6	80	190
4	ANALOG	IS2-PLCT-S-4-A	2 039 004	92,6	80	50
8	ANALOG	IS2-PLCT-S-8-A	2 039 008	92,6	80	70
12	ANALOG	IS2-PLCT-S-12-A	2 039 012	92,6	80	90
16	ANALOG	IS2-PLCT-S-16-A	2 039 016	92,6	80	110
24	ANALOG	IS2-PLCT-S-24-A	2 039 024	92,6	80	150
32	ANALOG	IS2-PLCT-S-32-A	2 039 032	92,6	80	190

