





WIRFA S.C.
ul. Brzegi 5c, 34-120 Andrychów
tel. + 48 606 372 199
e-mail wirfa@wirfa.pl

www.wirfa.pl

MODUŁ ROZDZIAŁU SYGNAŁÓW PLC I/O BEZŚRUBOWY

Moduły rozdziału sygnałów I/O PLC. Koniec z kompletowaniem złączy i martwieniem się o zasilanie. Teraz nawet 1 moduł wystarczy by podłączyć sygnały wejściowe i wyjściowe do szafy sterującej. Każdy punkt wyposażony jest w dwa bieguny zasilające, biegun sygnałowy i sygnalizację LED (oprócz modułów analogowych). Poprawne podłączenie zasilania jest sygnalizowane kontrolką LED. Te moduły dostępne są w trzech rodzajach: PNP (sterowanie plusem), NPN (sterowanie minusem), ANALOG (bez LED).

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne:	24V DC
Napięcie maksymalne:	30V DC
Obciążenie 1 biegunu:	1 A
Maksymalne obciążenie szyny zasilającej:	16 A
Temperatura pracy:	-20 do 60°C
Temperatura przechowywania:	-40 do +70°C
Wilgotność względna:	10 do 95% bez kondensacji
Przekrój przewodów:	28-12AWG 0,14-2,5mm ²
Długość odizolowania przewodów:	5-6mm



Ilość biegunów	Rodzaj	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max [szyna wysoka] [mm]	Szerokość [A] [mm]
4	SOURCE	IS2-PLCT-W-4-C	2 047 004	92,6	83,3	47,5
8	SOURCE	IS2-PLCT-W-8-C	2 047 008	92,6	83,3	67,5
12	SOURCE	IS2-PLCT-W-12-C	2 047 012	92,6	83,3	87,5
16	SOURCE	IS2-PLCT-W-16-C	2 047 016	92,6	83,3	107,5
24	SOURCE	IS2-PLCT-W-24-C	2 047 024	92,6	83,3	147,5
32	SOURCE	IS2-PLCT-W-32-C	2 047 032	92,6	83,3	187,5
4	SINK	IS2-PLCT-W-4-S	2 048 004	92,6	83,3	47,5
8	SINK	IS2-PLCT-W-8-S	2 048 008	92,6	83,3	67,5
12	SINK	IS2-PLCT-W-12-S	2 048 012	92,6	83,3	87,5
16	SINK	IS2-PLCT-W-16-S	2 048 016	92,6	83,3	107,5
24	SINK	IS2-PLCT-W-24-S	2 048 024	92,6	83,3	147,5

Ilość biegunów	Rodzaj	Symbol	Nr katalogowy	Wysokość [mm]	Głębokość max (szyna wysoka) [mm]	Szerokość [A] [mm]
32	SINK	IS2-PLCT-W-32-S	2 048 032	92,6	83,3	187,5
4	ANALOG	IS2-PLCT-W-4-A	2 049 004	92,6	83,3	47,5
8	ANALOG	IS2-PLCT-W-8-A	2 049 008	92,6	83,3	67,5
12	ANALOG	IS2-PLCT-W-12-A	2 049 012	92,6	83,3	87,5
16	ANALOG	IS2-PLCT-W-16-A	2 049 016	92,6	83,3	107,5
24	ANALOG	IS2-PLCT-W-24-A	2 049 024	92,6	83,3	147,5
32	ANALOG	IS2-PLCT-W-32-A	2 049 032	92,6	83,3	187,5

