

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, zaślepki z mosiądzu, do zamknięcia niewykorzystanych otworów, montaż przy pomocy wkrętaka



Odporność na korozję



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Odporność na temperaturę

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej

Napędy

Cechy produktu

Montaż przy pomocy wkrętaka

Normy i aprobaty

UL File nr E79903

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Ostania aktualizacja (22.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Certyfikaty:	UL File E79903
Na zapytanie:	Wyposażony w O-ring FKM (-20°C do + 200°C)
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Zakres temperatury:	Z o-ringiem: -20°C do +100°C Bez o-ring: -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BL-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BL-M					
52103100	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103110	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103120	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103130	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103140	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103150	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103160	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103170	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10
52103190	M 75 x 1,5	17.0	11	80.0	1
SKINDICHT® BL-M z O-ringiem					
52103105	M 12 x 1,5	7.5	5	14.0	100
52103115	M 16 x 1,5	8.0	5	18.0	100
52103125	M 20 x 1,5	9.5	6	22.0	100
52103135	M 25 x 1,5	11.0	7	28.0	100
52103145	M 32 x 1,5	12.0	8	35.0	50
52103155	M 40 x 1,5	13.0	9	44.0	25
52103165	M 50 x 1,5	15.0	9	54.0	10
52103175	M 63 x 1,5	16.0	10	70.0	10