

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, mosiężne zaślepki sześciokątne do zamykania otworów gwintowanych, montaż za pomocą klucza



Odporność na korozję



Wytrzymała budowa



Niezawodność



Odporność na temperaturę

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Na zamówienie zaślepka wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

SKINDICHT® BL-M hex.

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

Na zapytanie:

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Materiał:

Wyposażony w O-ring FKM (-20°C do + 200°C)

Korpus: mosiądz niklowany

O-ring: NBR

Stopień ochrony:

IP 68 - 5 bar

Zakres temperatury:

Od -20°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BL-M hex.

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BL-M hex.						
52103405	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445	M 32 x 1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455	M 40 x 1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465	M 50 x 1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475	M 63 x 1,5	67	16.0	10	73.5	10