

SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, system przepustowy do instalacji niekonfekcjonowanych kabli, duża gęstość upakowania, duże, zmienne obszary zagniatania

Info

Kompaktowy system wpustów kablowych z innowacyjną technologią żelu



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Duże zakresy zaciskania



Bezhalogenowe



Czas montażu



Optymalne odciążenie



Wymagana przestrzeń



Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Szeroki zakres dławienia 4 mm i system wejściowy AS-I BUS dzięki technologii elastycznego żelu z innowacyjną technologią membranową

Łatwy montaż przewodów przy dużej gęstości upakowania

Optymalne odciążenie dla całej wiązki kabli

Ostania aktualizacja (21.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI

Redukcja błędów dzięki wyraźnemu oznaczeniu i przyporządkowaniu otworów do średnic instalowanych przewodów
Wolne miejsca pozostają bezpiecznie zamknięte i uszczelnione

Zakres zastosowania

Do użytku wszędzie tam, gdzie wiele kabli lub drutów trzeba bezpiecznie wprowadzić do obudowy, zajmując jak najmniej miejsca
Do przewodów i węży bez zamontowanych złączy
Budowa aparatury i szaf sterowniczych
Technika automatyzacji

Cechy produktu

Można bezpośrednio przeprowadzić przewody, przebijanie nie jest konieczne
Zintegrowane uszczelnienie obudowy i kabla (niemożliwe do zgubienia)
Bezhalogenowe i bez silikonu
Odporność na UV, ozon i oleje
Żel przylepny znacznie ułatwia mocowanie do obudowy podczas montażu

Normy i aprobaty

UL 50, UL 50E, CSA C22.2
UL 508A do przemysłowych systemów sterowniczych (np. szaf sterowniczych)
UL File No. E349737

Budowa produktu

Pasuje do wycięcia na złącza przemysłowe 24-stykowe (36 x 112 mm)

Zakres dostawy

SKINTOP® MULTI zawiera materiał montażowy

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 Opis klasy ETIM 5.0: Wpust kablowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-Description: system wprowadzania przewodów
Certyfikaty:	UL File No. E349737 Właściwości pożarowe według UL94 V-2 Poziom zagrożenia HL 2 według EN 45545-2
Uwaga:	Samodzielna konfiguracja otworów na żądanie
Materiał:	Ramka: poliwęglan Uszczelnienie: żel
Stopień ochrony:	IP 68
Zakres temperatury:	Od -30°C do +110°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® MULTI

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Maks. liczba wprowadzeń	Liczba kabli x średnica kabla	Liczba sztuk w opakowaniu
52220065	SKINTOP® MULTI wersja 1	22	16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm	1
52220073	SKINTOP® MULTI wersja 2	21	5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm	1
52220080	SKINTOP® MULTI wersja 3	30	30 x 2-6 mm	1
52220085	SKINTOP® MULTI wersja 4	11	8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm	1

SKINTOP® MULTI

