


Z KLEJEM • TUBA 1M WITH ADHESIVE • BAR



TYP: warstwa podwójna z klejem
STOPIEŃ KURCZLIWOŚCI: 3:1
MATERIAŁ: polietylen
TEMP. ROBOCZA: od -45 °C do maks. +125 °C
TEMP. KURCZLIWOŚCI: od +70 °C do +125 °C
VRMS MAKSYMALNA: 600V
POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA: Opóźniacz palenia
ZAKRES ZASTOSOWANIA: większa izolacja, ochrona i wodoszczelność połączeń i końcówek w różnych dziedzinach, w tym w elektronice, przemyśle motoryzacyjnym, kolejnictwie, branży stoczniowej.

TYPE: double wall with adhesive
SHRINK RATIO: 3:1
MATERIAL: polyethylene
OPERATING TEMP.: from -45 °C to +125 °C max
SHRINKING TEMP.: from +70 °C to +125 °C
VRMS MAX: 600V
SELF-EXTINGUISHING GRADE: Flame retardant
APPLICATIONS: superior insulation, watertightness and protection of connections and terminals in various industries, including electronics, automotive, railway and marine.

Artykuł Code	Średnica Diameter Ø mm	Długość Length m	Kolor Colour	D1 mm	D2 mm	S1 mm	
GBA030SNE	3	1	■ Czarny Black	3,2	1	1	25/25
GBA060SNE	6		■ Czarny Black	6,4	2	1,2	
GBA090SNE	9		■ Czarny Black	9,5	3,2	1,4	
GBA120SNE	12	1	■ Czarny Black	12,7	4,2	1,7	10/10
GBA190SNE	19		■ Czarny Black	19,1	6,3	1,8	
GBA240SNE	24		■ Czarny Black	25,4	8,5	2	



file n° E245489

FLAME
RETARDANT

3:1