

Amass 产品规格书


一、产品综述说明

单 PIN 产品，电机、电池、控制器通用

二、应用模块

☒ 锂电池☐ 电机☒ 控制器☐ 充电器☐ 其他

三、产品示意图

型号	产品图片	外型图纸
SH4.0U-F.N.*		

四、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
金属件	H59-1	N: 镀镍 (Ni)	1μm
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA66	*: B=黑色	UL94-V0

五、特性表

电气性能	测试方法	特性
额定电压	UL1977	DC 500V
额定电流	UL1977	35A 14#
接触电阻	GB/T5095.2	0.50mΩ
绝缘电阻	GB/T5095.2	2000MΩ
瞬时电流	&A 1min <80℃	50A
温升	UL1977	35A 4h <60℃ 14#
爬电距离	GB/T2900.18	/
机械性能	标准	特性
插入力	GB/T5095.8	1kg-4kg
拔出力	GB/T5095.8	2kg-5kg
插拔寿命	GB/T5095.1	100 times
防护等级	GB/T4208	IP40
环境性能	标准	特性
使用温度	GB/T 2423.3	-20℃ to 120℃
盐雾	GB/T 2423.17	24h

六、接线推荐

AWG	温升 60℃	温升 85℃
12#	45A	55A
14#	35A	45A
16#	25A	35A



七、选配说明

☐ 带后盖 ☐ 带卡扣 ☐ 防水 ☐ 防打火

八、资质证明

☐ UL ☐ CE ☒ RoHS2.0 ☐ Reach

九、安装推荐



注意事项：

在使用时，请勿超出额定的电流和电压。



- 电流和电压过载会导致故障和事故发生。
- 如在带电的状态下，插拔连接器，会导致故障和事故发生，所以请您在未通电的状态下，插拔连接器。

请勿在向连接器施加外力的状态下使用



- 请勿在连接器和电线受力的状态下通电。如受到过大的外力，会破损导致故障和事故发生，所以请勿在此情况下使用。
- 连接器是作为电路的连接部件而设计的，因此请勿将连接器作为外壳等结构物体的一部分使用。

请确认使用环境



- 请勿在环境为高温、高湿的地方使用。
- 如不在规格书中所要求的环境下使用，会导致故障发生。所以请勿在此种情况下使用。

请小心使用



- 连接器是精密部件，请在使用时谨慎小心。
- 请您从打开包装时起就要谨慎小心，即使是有载带和包装管这样包装的产品，它在受到强烈撞击后，还是会造成端子变形、弯曲、脱出等现象发生。

编制：

审核：

批准：