

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania




Oznaczenie	M23 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, mocowanie centralne
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4608 20 12


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4608 20 12
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Ułożenie kontaktów	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Przekrój przewodu	maks. 1,00 mm ² / AWG 17
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 125 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Waga (gr)	31.02
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	8,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT/PA66

Karta charakterystyki produktu

Złącze zasilania



Oznaczenie	M23 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, mocowanie centralne
-	-
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4608 20 12

Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	a5336b7e-6bbc-449c-969c-5eb9fb1fd5a4

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Oznaczenie	M23 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 12, nieekranowany, lutowanie, IP67, mocowanie centralne
-	-
Grupa produktów	M23 seria 623
Numer zamówienia	99 4608 20 12

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".