

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe




Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 3,0-4,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	99 4705 00 03


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4705 00 03
Konstrukcja złączy	Męskie złącze kablowe proste
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	Mikro Push-Pull
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,14 mm ² / AWG 26
Wyjście kablowe	3,0-4,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 80 °C
Ilość cykli łączenia	> 1000 cykli łączenia
Waga (gr)	2.66
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,0 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)

Karta charakterystyki produktu

Złącze subminiaturowe



Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 3,0-4,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	99 4705 00 03

Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	e482deed-1110-4fd0-8cb9-4385a504156a

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635


Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

1. Bead pressing screw, seal and locking device to cable.
2. Dismantle cable to 9 mm length and remove cable jacket.
3. Strip and solder single wires.
4. Mount contact insert into locking device (snap).
5. Mount seal in locking device.
6. Tighten pressing screw.

Attention: Before unmounting, first open pressing screw.



Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Męskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 3, 3,0-4,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	99 4705 00 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".