


Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67, M10x0,75, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3422 86 06


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3422 86 06
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Długość drutu	0,2 m
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	pojedyncze przewody
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,14 mm² / AWG 26
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	7.49
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,5 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67, M10x0,75, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3422 86 06


Material

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	012e7ad1-e0d4-4617-be10-4bb46388398e

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-03
ETIM 7.0	EC003570

Próbka montażowa



Oznaczenie	M8 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 6, nieekranowany, pojedyncze przewody, IP67, M10x0,75, przykręcany od przodu
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3422 86 06

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".