

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych




Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE, z uszczelką płaską NBR beżowy, Niestandardowe opakowanie/ druk
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1702 820 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami



Układ styków (strona przyłączeniowa)



Opis pozycji można znaleźć na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	43 1702 820 04
Konstrukcja złączy	Złącze żeńskie (do montażu panelowego)
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	śruba centralna
Obtrysk na kablu	zacisk śrubowy
Stopień ochrony	IP40 bez uszczelki IP65 z uszczelką, patrz akcesoria
Przekrój przewodu	0,34-1,50 mm ²
Zakres temperatur od/do	-30 °C / 120 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	z uszczelką płaską NBR beżowy Niestandardowe opakowanie/ druk
Waga (gr)	24.95
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4000 V

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE, z uszczelką płaską NBR beżowy, Niestandardowe opakowanie/ druk
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1702 820 04

Prąd znamionowy (40°C)	10,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94HB)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Ni (nikiel)
REACH SVHC	CAS-119-47-1 (2,2'-Methylenbis) CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	9e9d32f6-5aff-4f3b-be01-4f9a9db9032b

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	UL, ESTI+, VDE
-------	----------------

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855


Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE, z uszczelką płaską NBR beżowy, Niestandardowe opakowanie/ druk
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1702 820 04

Opis elementu



Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj A Złącze żeńskie (do montażu panelowego), Kontaktów: 3+PE, nieekranowany, zacisk śrubowy, IP40 bez uszczelki, UL, ESTI+, VDE, z uszczelką płaską NBR beżowy, Niestandardowe opakowanie/ druk
-	-
Grupa produktów	Rodzaj A seria 210
Numer zamówienia	43 1702 820 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że złącze nie może zostać przypadkowo odłączone. Ponadto użytkownik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla.