

Gniazda elektryczne do rozdzielnic elektrycznych



SERIA
7U



Rozdzielnice



Panele kontrolne



Gniazda elektryczne do rozdzielnic elektrycznych

Typ 7U.00.8.230.00x0

- Szary

Typ 7U.00.8.230.00x2

- Żółty

- Dostępna wersja z i bez wskaźnika napięcia LED w gnieździe
- Wbudowane uziemienie Schuko oraz gniazdo TYP L
- Do 16 A
- Montaż na panelu lub na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

7U.00

Zacisk śrubowy



NEW 7U.00.8.230.00x0



- Kolor szary RAL 7035
- Gniazdo Schuko + TYP L 10/16A

NEW 7U.00.8.230.00x2



- Kolor żółty RAL 1021 (patrz uwagi dotyczące bezpieczeństwa)
- Gniazdo Schuko + TYP L 10/16A

Wymiary patrz str. 5

Zasilanie

Napięcie znamionowe (U_N) V AC (50/60 Hz)

230

230

Prąd znamionowy (I_N) A

16

16

Dane ogólne

Połączenie elektryczne

Zaciski śrubowe

Temperatura otoczenia °C

-40...+70

-40...+70

Klasa ochrony

II

II

Stopień ochrony

IP 20

IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)



Kod zamówienia

Przykład: Seria 7U, gniazdo do rozdzielnic, kolor szary, Gniazdo Schuko i TYP L, 230 V AC, ze wskaźnikiem napięcia LED

7	U	.	0	0	.	8	.	2	3	0	.	0	0	1	0

Seria _____

Typ _____
00 = Gniazdo Schuko i TYP L 10/16A

Rodzaj napięcia zasilania _____
8 = AC (50/60 Hz)

Napięcie zasilania _____
230 = 230 V

A _____
B _____
C _____
D _____

C: LED _____
0 = Bez wskaźnika napięcia LED
1 = Ze wskaźnikiem napięcia LED


D: Kolor _____
0 = Szary RAL 7035
2 = Żółty RAL 1021

Dane ogólne

Izolacja zacisków		Drut	Linka
Maks. przekrój przewodu	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Min. przekrój przewodu	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Długość odizolowanej końcówki przewodu		mm	9
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków		Nm	0.5

Schemat połączeń

Typ 7U.00



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Każde urządzenie, które pozostaje pod napięciem po wyłączeniu głównego wyłącznika musi zostać oznaczone zgodnie z normą DIN VDE 0105-1 oraz IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Część 1, a także z normą przeciwwypadkową VBG 4.

W takich aplikacjach należy zastosować żółte gniazdo elektryczne.

Wymiary

Typ 7U.00

Zacisk śrubowy

