

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj C (DIN EN 175301-803) męskie złącze zasilania, Kontaktów: 2+PE, 4,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP65, ESTI+, VDE, Nakrętka łącząca, NBR uszczelnienie
-	-
Grupa produktów	Rodzaj C (DIN EN 175301-803) seria 230
Numer zamówienia	43 1904 033 03

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	43 1904 033 03
Konstrukcja złączy	męskie złącze zasilania
System blokady złączy	śruba centralna
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP65
Przekrój przewodu	0,75 mm ² / AWG 18
Wyjście kablowe	4,0-6,0 mm
Zakres temperatur od/do	-25 °C / 120 °C
Ilość cykli łączenia	> 50 cykli łączenia
Informacje dodatkowe	Nakrętka łącząca NBR uszczelnienie
Waga (gr)	9,14
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	6,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA (UL94HB)
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ni (nikiel)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	0f4dc2dd-9fa3-4a45-811d-1f2c17004d56

Zezwolenia/zatwierdzenia

Wstęp	ESTI+, VDE
-------	------------

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855



Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - Złącza zaworów elektromagnetycznych



Oznaczenie	Rodzaj C (DIN EN 175301-803) męskie złącze zasilania, Kontaktów: 2+PE, 4,0-6,0 mm, nieekranowany, lutowanie, IP65, ESTI+, VDE, Nakrętka łącząca, NBR uszczelnienie
-	-
Grupa produktów	Rodzaj C (DIN EN 175301-803) seria 230
Numer zamówienia	43 1904 033 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że złącze nie może zostać przypadkowo odłączone. Ponadto użytkownik musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie kabla.